

# Datenblatt für Artikel 9035M-6

Mini Nadelentroster



## STAMMDATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Artikel-Typ         | Produkt  |
| Type / Modell       | 9035     |
| Einheit Inhalt      | Stück    |
| Einheit Bestellung  | Stück    |
| Inhaltsmenge        | 1 Stück  |
| Preisbezugsmenge    | 1        |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück  |
| Bestellschritt      | 1 Stück  |
| Ursprungsland       | tw       |
| Zolltarifnummer     | 84671190 |

# Datenblatt für Artikel 9035M-6

---

## BESCHREIBUNG

### Anwendung:

Schonende Reinigung von verschmutzten / verrosteten Teilen insbesondere Reinigung von Bremsanlagen usw.

- Verstellbarer Nadelschlitten mit integrierter Nadelführung gewährleistet lange Standzeiten
- 13 dünne Edelstahl Nadeln ( 1,3 mm) sorgen für beschädigungsfreie Bearbeitung sowie eine hochfeine Oberflächenstruktur
- 28 mm schlanke / kurze Stiftform und freie Nadeln ermöglichen auch das Erreichen verwinkelter Bereiche
- Geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl
- 3000 Schläge/min
- 360° verstellbarer Luftauslass
- Sicherheitsauslösehebel
- Stufenlos einstellbare Leistung
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Betriebsdruck (bar): 6.3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98.8 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 6.90 m/s<sup>2</sup>
- Kälteisolierender Griff
- Abmessungen / Länge: 235.6 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.48 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 87.9 dB(A) Lp A
- Luftbedarf [l/min]: 48.1 l/min (0.8 l/sec)

## WEITERE ARTIKEL

### Zubehör



9035M-050  
Nadelentrostet Ersatznadeln

### Ersatzteile

## Datenblatt für Artikel 9035M-6

9035M-050

Nadelentroster Ersatznadeln



### BILDER

