

Hammertacker J-022



- Leichter Hammertacker zur Verarbeitung von Feindrahtklammern für den universellen Einsatz.
- Verarbeitet Feindrahtklammern von 4 bis 6 mm
- Robuster und langlebiger Vollmetall Hammertacker
- Alle Teile sind fest am Gerät verbaut und unverlierbar
- Rutschfester Griff für sichere Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen

Artikelnummer	030-0451
EAN-Nr.	4009729082041
Ladekapazität	165 x Feindrahtklammer H Typ 37
Verarbeitbare Materialien	Stoffe/ Textilien/ Polsterungen Teppiche weiche Kunststoffplatten (2-10 mm)
Features	Integrierter Klammerschieber
Lademechanik	Oberlader

Hammertacker J-022



Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen der Klammern. Alle Teile sind fest verbaut und unverlierbar.