

Hammertacker J-033



- Robuster Hammertacker für den universellen Einsatz auf der Baustelle.
- Verarbeitet Flachdrahtklammern von 6 bis 10 mm
- Robuster und langlebiger Vollmetall Hammertacker
- Alle Teile sind fest am Gerät verbaut und unverlierbar
- Rutschfester Griff für sichere Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen

Artikelnummer	030-0452
EAN-Nr.	4009729082072
Ladekapazität	95 x Flachdrahtklammer G Typ 11
Verarbeitbare Materialien	Folien Papier/ Pappe Wachs-/ Ölpapier Dichtschienen/ -streifen Teerpappe
Features	Integrierter Klammerschieber
Lademechanik	Oberlader

Hammertacker J-033



Einfaches Öffnen durch Oberlademechanik



Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen der Klammern. Alle Teile sind fest verbaut und unverlierbar.