

Hammertacker J-044



- Großer Hammertacker für den professionellen Einsatz auf der Baustelle.
- Verarbeitet Flachdrahtklammern von 6 bis 12 mm
- Robuster und langlebiger Vollmetall Hammertacker
- Alle Teile sind fest am Gerät verbaut und unverlierbar
- Rutschfester Griff für sichere Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Große Ladekapazität für weniger Ladevorgänge
- Breite Prallplatte für optimalen Oberflächenschutz
- Schnelles Nachladen auf Knopfdruck
- Gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige

Artikelnummer	030-0453
EAN-Nr.	4009729082102
Ladekapazität	175 x Flachdrahtklammer G Typ 11
Verarbeitbare Materialien	Leder/ Kunstleder Folien Papier/ Pappe Wachs-/ Ölpapier Dichtschienen/ -streifen Korkplatten (2-10 mm) Teerpappe
Features	Klammersichtfenster Integrierter Klammerschieber
Lademechanik	Unterlader

Hammertacker J-044



Große Ladekapazität - bis 175 Klammern.



Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen der Klammern. Alle Teile sind fest verbaut und unverlierbar.



Gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige