

Hammertacker J-055



- Professioneller Hammertacker für den Dauereinsatz beim Dachausbau oder im Trockenbau.
- Verarbeitet Flachdrahtklammern von 6 bis 14 mm
- Robuster und langlebiger Vollmetall Hammertacker
- Alle Teile sind fest am Gerät verbaut und unverlierbar
- Rutschfester Griff für sichere Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Große Ladekapazität für weniger Ladevorgänge
- Breite, bewegliche Prallplatte für optimalen Oberflächenschutz
- Schnelles Nachladen auf Knopfdruck
- Gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige
- Erhöhte Schlagkraft dank hohem, nach vorne gerichtetem Eigengewicht
- Für müheloses Eintreiben von Klammern bis 14 mm

Artikelnummer	030-0454
EAN-Nr.	4009729082133
Ladekapazität	175 x Flachdrahtklammer G Typ 11
Verarbeitbare Materialien	Leder/ Kunstleder Folien Papier/ Pappe Wachs-/ Ölpapier Dichtschienen/ -streifen Korkplatten (2-10 mm) Teerpappe
Features	Klammersichtfenster Integrierter Klammerschieber
Lademechanik	Oberlader

Hammertacker J-055



Bewegliche Prallplatte für optimalen Oberflächenschutz.



Schnelles Nachladen auf Knopfdruck



Große Ladekapazität - bis 175 Klammern.