Artikeldatenblatt



edding 3000 Permanentmarker

sortiert 10St Systembox

- Permanentmarker zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien, z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas
- Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm
- Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen
- Das Produkt ist nachfüllbar mit edding MTK 25, T 25, T 100 und T 1000 Nachfülltinte
- Passende Ersatzspitzen (edding 30/31/380 Ersatzspitzen) sind erhältlich
- Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol
- Hochwertiger Aluminiumschaft
- Die Systembox enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange, Braun, Violett, Rosa und Hellblau

Art.Nr. **4-3000-10**

GTIN **4004764006328**





Highlights

- Sofort einsatzbereit
- Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann
- Breites Farbsortiment
- Hochwertiges Markenprodukt
- Made in Germany

Zubehör

- Nachfülltinte Permanentmarker T 25 rot (Art.Nr. 4-T25002)
- Nachfülltinte Permanentmarker T 25 blau (Art.Nr. 4-T25003)
- Nachfülltinte Permanentmarker T 25 braun (Art.Nr. 4-T25007)
- Nachfülltinte Permanentmarker T 25 grün (Art.Nr. 4-T25004)
- Nachfülltinte Permanentmarker T 25 hellblau (Art.Nr. 4-T25010)
- Nachfülltinte Permanentmarker T 25 orange (Art.Nr. 4-T25006)
- Nachfülltinte Permanentmarker T 25 pink (Art.Nr. 4-T25009)
- Nachfülltinte Permanentmarker T 25 violett (Art.Nr. 4-T25008)
- Nachfülltinte Permanentmarker T 25 gelb (Art.Nr. 4-T25005)
- Nachfülltinte Permanentmarker T 100 schwarz (Art.Nr. 4-T100001)
- Nachfülltinte Permanentmarker T 100 rot (Art.Nr. 4-T100002)
- Nachfülltinte Permanentmarker T 100 blau (Art.Nr. 4-T100003)
- Nachfülltinte Permanentmarker T 100 grün (Art.Nr. 4-T100004)
- Nachfüllservice Permanentm. MTK 25 schwarz (Art.Nr. 4-MTK25001)
- Nachfüllservice Permanentm. MTK 25 rot (Art.Nr. 4-MTK25002)
- Nachfüllservice Permanentm. MTK 25 blau (Art.Nr. 4-MTK25003)
- Nachfüllservice Permanentm. MTK 25 grün (Art.Nr. 4-MTK25004)
- Permanentmarker Ersatzspitze 3000 N 1,5-3mm (Art.Nr. 4-3000N)

Spezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

rev: 20260930-0047

edding International GmbH
Bookkoppel 7
D-22926 Ahrensburg

edding, brand of the eddinggroup

Artikeldatenblatt



Spezifikationen	
Modell	3000
Form der Spitze	Rundspitze
Strichbreite	1.5-3 mm
Farbe	Sortiert
Enthaltene Farben	Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange, Braun, Violett, Pink, Hellblau
Anzahl verfügbarer Farben	20
Anwendbar auf	Papier, Pappe/Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall/Stahl/Eisen, Beton/Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien
Tintenbeschreibung	Geruchsarme, permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
Permanent	Ja
Lichtbeständig	Ja
Geruchsarm	Ja
Wasserfest	Ja
Nachfüllbar	Ja
Schnelltrocknend	Ja
Cap off	Nein
Material des Schafts	PCR-Aluminium (Post-Consumer-Recyclingmaterial)
Material der Spitze / des Filters	Acryl / Polyester
Material der Kappe / des Mundstücks	Polypropylen (PP) / Polypropylen (PP)

Logistik	
GTIN	4004764006328
Artikelnummer	4-3000-10
Zolltarifnummer	960820000000
Menge	10 Stück
Verpackungsmaße	80 x 155 x 155 mm
Gewicht (brutto/netto)	262 g / 183 g
Herkunftsland	Deutschland

Artikeldatenblatt

Produktübersicht

Artikelname	Artikelnummer	GTIN/EAN	Mindest-bestell-menge
edding 3000 Permanentmarker schwarz 1St Blister B2B	4-3000-1-1001	4004764100798	10
edding 3000 Permanentmarker rot 1St Blister	4-3000-1-1002	4004764100828	1
edding 3000 Permanentmarker blau 1St Blister	4-3000-1-1003	4004764100859	1
edding 3000 Permanentmarker grün 1St Blister	4-3000-1-1004	4004764100880	1
edding 3000 Permanentmarker schwarz 1St Blister B2C	4-3000-1-4001	4004764894529	1
edding 3000 Permanentmarker sortiert 10St Systembox	**4-3000-10**	**4004764006328**	**1**
edding 3000 Permanentmarker sortiert basic 10St Systembox	4-3000-10999	4057305013729	1
edding 3000 Permanentmarker schwarz 4St Blister	4-3000-4-1001	4004764791422	1
edding 3000 Permanentmarker rot 4St Blister	4-3000-4-1002	4004764796199	1
edding 3000 Permanentmarker blau 4St Blister	4-3000-4-1003	4004764796229	1
edding 3000 Permanentmarker sortiert 4St Blister B2B	4-3000-4-1999	4004764796281	1
edding 3000 Permanentmarker sortiert 4St Set	4-3000-4-2	4057305072306	1
edding 3000 Permanentmarker sortiert 4St Blister	4-3000-4-4999	4004764894550	1
edding 3000 Permanentmarker sortiert basic 5St Set	4-3000-5	4057305038715	1
edding 3000 Permanentmarker sortiert kühl 5St Set	4-3000-5099	4057305038739	1
edding 3000 Permanentmarker sortiert warm 5St Set	4-3000-5999	4057305038722	1
edding 3000 Permanentmarker sortiert 8St Dose	4-3000-8-999	4004764947201	1
edding 3000 Permanentmarker schwarz	4-3000001	4004764007967	10
edding 3000 Permanentmarker rot	4-3000002	4004764007974	10
edding 3000 Permanentmarker blau	4-3000003	4004764007981	10
edding 3000 Permanentmarker grün	4-3000004	4004764007998	10
edding 3000 Permanentmarker gelb	4-3000005	4004764008001	10
edding 3000 Permanentmarker orange	4-3000006	4004764008018	10
edding 3000 Permanentmarker braun	4-3000007	4004764008025	10
edding 3000 Permanentmarker violett	4-3000008	4004764008032	10
edding 3000 Permanentmarker pink	4-3000009	4004764008049	10
edding 3000 Permanentmarker hellblau	4-3000010	4004764008056	10
edding 3000 Permanentmarker hellgrün	4-3000011	4004764008063	10
edding 3000 Permanentmarker grau	4-3000012	4004764008070	10
edding 3000 Permanentmarker ocker	4-3000013	4004764008087	10
edding 3000 Permanentmarker türkis	4-3000014	4004764008094	10
edding 3000 Permanentmarker olivgrün	4-3000015	4004764008100	10
edding 3000 Permanentmarker hellorange	4-3000016	4004764008117	10
edding 3000 Permanentmarker stahlblau	4-3000017	4004764008124	10
edding 3000 Permanentmarker dunkelbraun	4-3000018	4004764008131	10
edding 3000 Permanentmarker karminrot	4-3000019	4004764008148	10
edding 3000 Permanentmarker rotviolett	4-3000020	4004764008155	10
edding 3000 Permanentmarker sortiert 10St Faltschachtel	4-3000099	4004764926978	1
edding 3000 Permanentmarker sortiert basic 10St Faltschachtel	4-3000999	4004764427277	1