

65" UHD SMART TV JTC65U39650FL

Rahmenloser Ultra HD Smart TV mit VIDAA Betriebssystemplattform und Triple Tuner



VIDAA



PRODUKTMERKMALE

- 164 cm / 65" Bildschirmdiagonale (D-LED)
- UHD 3840 x 2160
- Dynamischer Kontrast: 1.000.000:1
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Reaktionszeit: 9.5 ms
- Triple Tuner: DVB-T2 (-T)/-S2 (-S)/-C
- Lautsprecher: 2 x 10 Watt (Dolby Digital Plus™)
- Bildwiederholungsrate: 60 Hz
- HDR (High Dynamic Range)

ANSCHLÜSSE

- 4 x HDMI (CEC, ARC) 2.0 ▪ HDCP 2.2 ▪ 2 x USB 2.0
- CI+ ▪ RF (TV) ▪ RF (Satellit) ▪ Composite/CVBS + Audio In ▪ LAN (RJ45) ▪ Optical ▪ Kopfhörerausgang

SMART TV SYSTEM

- Prozessor: Quad Core
- Betriebssystem: Linux 4.19 (Vidaa)
- HbbTV 2.0
- LAN / WLAN
- RAM: 1.5 GB ▪ NAND Flash: 4 GB
- Miracast WiFi Display
- DLNA
- Bluetooth®
- Diverse vorinstallierte Apps: Netflix, Youtube, Disney+, Prime Video, DAZN, u.v.m.

BASISFUNKTIONEN

- USB-Mediaplayer ▪ LCN ▪ EPG ▪ Untertitel ▪ Teletext
- Kindersicherung ▪ Sleep Timer ▪ Hotelmodus
- BLUETOOTH®

LEISTUNGSDATEN

- Energieeffizienzklasse F
- Energieverbrauch : 101 Watt (SDR). 102 (HDR)
- Leistungsaufnahme im Standby: 0,5 Watt
- Leistungsaufnahme im Netzwerk Standby: 2 Watt
- Betriebstemperatur: -5°C - 45°C
- Stromversorgung: AC 100-240 V, 50/60 Hz

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

- Abmessungen mit Standfuß: 1445,7 (B) x 223,7 (T) x 895 (H) mm
- Abmessungen ohne Standfuß: 1445,7 (B) x 76,4 (T) x 834,2 (H) mm
- Nettogewicht: 17,4 kg
- Abmessungen Verpackung: 1600 x 140 x 930 mm
- Gewicht inkl. Verpackung: 22,7 kg
- VESA: 200 x 200

ZUBEHÖR

- Fernbedienung ▪ 2 x AAA Batterien ▪ Standfüße
- Bedienungsanleitung

Art.Nr.: 2403 9650 | GTIN: 42 62395 39650 2 | LE-65VA1

JTC-24 GmbH | Kaldenkirchener Straße 4 | D-41063 Mönchengladbach
www.jtc-24.de | info@jtc-24.de

Datenblatt unter Vorbehalt von Tippfehlern. Die technischen Daten unterliegen unvorangekündigten Änderungen.