

Mit
integriertem
Hygrometer

- ✓ Elegantes Top-Fill-Design mit abnehmbarem Wassertank für einfaches Nachfüllen und Reinigen
- ✓ Der integrierte Sensor überwacht die Luft und passt die Luftfeuchtigkeit automatisch wie gewünscht an
- ✓ 4,5-Liter-Wassertank für min. 15 Stunden Betrieb mit einer Füllung

Top-Fill Luftbefeuchter AH 663

Art. No. 60066 | EAN 4015588600661



Timer-Funktion:
1 - 12 Stunden

FUNKTION | ANWENDUNG

- Effiziente Befeuchtung der Raumluft mittels Ultraschall-Technologie
- Moderne LED-Anzeige mit Touch-Control-Bedienung
- Einstellbare Luftfeuchtigkeit zwischen 45% - 75%
- 3 Intensitätsstufen wählbar (niedrig/mittel/hoch)
- Schlafmodus: Geräuscharm und energiesparend
- Automatische Abschaltung bei leerem Wassertank
- Breites Becken-Design für leichte Reinigung

TECHNISCHE DATEN

- Größe: 20,5 x 20,5 x 30,0 cm
- Nettogewicht: 1,18 kg
- Stromversorgung: AC 220-240 V 50/60 Hz
- Leistung: 25 Watt
- Fassungsvermögen Wassertank: 4,5 L
- Vernebelungsleistung max.: 300 ml/h
- Betriebsdauer: min. 15 Stunden
- Raumgröße: bis zu 30 qm
- Länge des Netzkabels: 140 cm

PACKUNGSGEHALT

- Luftbefeuchter AH 663
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung

1 Stk. | 23,9 x 24,8 x 34,2 cm | 1,99 kg

Verpackungseinheit

2 Stk. | 51,5 x 25 x 36,4 cm | 4,6 kg