ZenWiFi Pro ET12 AXE11000 2er Set Schwarz



EAN 4711081440178
Produkt Nummer 90IG05Z0-MO3A20

- WiFi-Standard der nächsten Generation – 12 Streams WiFi 6E Tri-Band-Mesh-System steigert die Geschwindigkeit auf bis zu 11000Mbps.
- Neues 6-GHz-Frequenzband – 7 zusätzliche 160-MHz-Kanäle für höhere Leistung, geringere Latenz und weniger Störungen.
- Duale 2.5G WAN LAN Ports – 2.5Gbps Verbindung für ultraschnelle Übertragung.
- Erweiterte Abdeckung – Der exklusive ASUS RangeBoost Plus verbessert die Signalreichweite und die Gesamtabdeckung.
- Netzwerksicherheit auf kommerziellem Niveau – ASUS AiProtection Pro, powered by Trend Micro™, mit WPA3 zum Schutz Ihres Zuhauses – lebenslang kostenlos.

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

Technische Daten ZenWiFi Pro ET12 AXE11000 2er Set Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):	3
Ethernet-WAN:	Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):	Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite:	115 mm
Tiefe:	115 mm
Höhe:	241 mm
Gewicht:	1,5 kg
Verpackungsbreite:	434 mm
Verpackungstiefe:	280 mm
Verpackungshöhe:	165 mm
Paketgewicht:	4,5 kg

Leistung

Netzteil Eingangsgsspannung:	110 – 240 V
Netzteilfrequenz:	50 – 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:	19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:	2,37 A

Wireless LAN Funktionen

WLAN-Band:	Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
Top WLAN-Standard:	Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):	1148 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):	4804 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband):	4804 Mbit/s
Netzstandard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:	WPA3-PSK, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
IGMP snooping:	Ja
Dynamisches DNS (DDNS):	Ja
Gastzugang:	Ja
VPN Unterstützung:	VPN Client L2PT VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN Server PPTP

Design

Produktfarbe:	Schwarz
Antennentyp:	Intern
LED-Anzeigen:	Leistung, Status
Anzahl der Antennen:	10
Reset-Knopf:	Ja

Merkmale

Eingebauter Prozessor:	Ja
Prozessor-Taktfrequenz:	2 GHz
Flash-Speicher:	256 MB
Quality of Service (QoS) Support:	Ja
Firewall:	Keyword filter, Network service filter, URL filter
BeamForming:	Ja
Kontrolle durch Eltern:	Ja
SSID-Broadcast:	Ja
MU-MIMO-Technologie:	Ja

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS):	85171800

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.