

Beherrscht
vom Chaos?

Beherrscht
das Chaos.



Für mehr Gelassenheit im Büro - die neuen
Deskside Aktenvernichter

DAHLE®

**WENN DAS TELEFON MAL
WIEDER UNUNTERBROCHEN
KLINGELT,**

die To-Do-Liste endlos ist und sich die Papierstapel für die Vernichtung auf dem Schreibtisch türmen, nimmt das Chaos mal wieder überhand.



FÜR MEHR GELASSENHEIT IM BÜRO - DIE NEUEN DESKSIDE AKTENVERNICHTER

Kein Grund zur Verzweiflung, denn auf unsere neuen
Deskside Aktenvernichter ist Verlass! Erhältlich in zwei
unterschiedlichen Sicherheitsstufen machen sie dem
Papierchaos ein Ende.

DAHLE DESKSIDE AKTEN- VERNICHTER

Mit ihrem Auffangvolumen von 40 l sind die Deskside Aktenvernichter die perfekte Wahl für kleinere Teams sowie die Anwendung in Schreibtisch- oder Arbeitsplatz-Nähe.

Durch den leisen Betrieb können die Schredder problemlos am Arbeitsplatz eingesetzt werden - ohne konzentriertes Arbeiten zu stören.



VERFÜGBAR IN ZWEI SICHERHEITS- STUFEN

Die Deskside Serie besteht aus zwei Geräten in den Sicherheitsstufen P-4 & P-5 nach ISO/IEC 21964 (früher: DIN 66399)

Die Aktenvernichter übernehmen mit „Deskside“ die Namen der Vorgängermodelle und tragen den Zusatz „P“ für „Performance“, aufgrund der erheblichen Leistungssteigerung.



SICHER IHR RICHTIGER

Die passende Sicherheitsstufe für Ihren
Bedarf: P-4 & P-5

EXTRAPORTION SORGLOSIGKEIT

Extra leise, extra kleine Partikel, extra
hohe Blattleistung für noch mehr
Anwendungskomfort

EIN ARBEITSLEBEN LANG

35 Jahre Garantie auf die Schneidwalzen
für noch mehr Gelassenheit





DAHLE

DESKSIDE 404P

- Hochwertige Vollstahl-Schneidwalzen
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
- Automatische Papierrückführung gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei gefülltem Auffangbehälter oder geöffneter Tür
- Optische Füllstandsanzeige durch Sichtfenster
- Kraftvoller Motor für hohe Leistung und längere Laufzeiten
- Mit automatischer Geräteabschaltung nach 10 Minuten Nicht-Gebrauch
- Herausziehbarer Auffangbehälter

Produktname	DAHLE Desktop 404P
Artikelnummer	52214-16989
Sicherheitsstufen	P-4 / F-1 / O-3 / T-4 / E-3
Zerkleinerungsart	Partikelschnitt
Partikelgröße (in mm)	4 x 35
Auffangvolumen (in l)	40
Blattleistung (80g/qm)*	19 - 21 Blatt
Geräuschpegel im Leerlauf (db)	60
CDs/DVDs	✓
Karten	✓
Abmessungen H x B x T (in mm)	696 x 425 x 351



DAHLE

DESKSIDE 504P

- Hochwertige Vollstahl-Schneidwalzen
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
- Automatische Papierrückführung gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei gefülltem Auffangbehälter oder geöffneter Tür
- Optische Füllstandsanzeige durch Sichtfenster
- Kraftvoller Motor für hohe Leistung und längere Laufzeiten
- Mit automatischer Geräteabschaltung nach 10 Minuten Nicht-Gebrauch
- Herausziehbarer Auffangbehälter

Produktname	DAHLE Deskside 504P
Artikelnummer	52222-17004
Sicherheitsstufen	P-5 / F-2 / T-5 / E-4
Zerkleinerungsart	Partikelschnitt
Partikelgröße (in mm)	2 x 15
Auffangvolumen (in l)	40
Blattleistung (80g/qm)*	13 - 15 Blatt
Geräuschpegel im Leerlauf (db)	60
CDs/DVDs	-
Karten	✓
Abmessungen H x B x T (in mm)	696 x 425 x 351
Passendes Zubehör	Dahle Ölpapier 20795

* Maximale Anzahl von DIN A4 Blättern, die in einem Durchgang unter folgenden Bedingungen geschnitten werden: Neue ggfs. geölte Schneidwalzen, kalter Motor, Stromversorgung mit Nennspannung und Nennfrequenz (230V/50Hz; 120V/60Hz). Abweichungen können zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen. Je nach Papiereigenschaften und Zuführung kann die Blattleistung ebenfalls variieren.

WENN SIE FRAGEN HABEN, MELDEN SIE SICH GERNE!

Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34 - 38
49808 Lingen (Ems)
Germany
Tel. +49 (0) 591 9140-0
info@novus-dahle.com
www.novus-dahle.com

