

Aktenvernichter DAHLE Deskside504P



- Komfortabler Deskside-Aktenvernichter
- MHP®-Schneidwalzen (Matrix-High-Performance): Hochwertige Verbundstahlwalzen für eine garantiert lange Lebensdauer
- Mit automatischer Geräteabschaltung nach 10 Minuten Nicht-Gebrauch
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
- Automatische Papierrückführung gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei
- Komfortable Rücklauffunktion für manuelle Steuerung
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei gefülltem oder geöffnetem Auffangbehälter
- Optische Füllstandsanzeige durch Sichtfenster
- Optische Überlastungsanzeige
- Manueller Papiereinzug 13-15 Blatt (80 g/m²)
- Überhitzungsschutz mit optischer Anzeige
- Herausziehbarer Auffangbehälter
- Kraftvoller Motor für hohe Leistung und längere Laufzeiten
- Komfortable Lenkrollen für mehr Mobilität

Artikelnummer	52222-17004
Eingabebreite (in mm)	240
Blattleistung (80g/qm)*	13 - 15 Blatt
Partikelgröße (in mm)	2 mm 15 mm
Sicherheitsstufen	P-5/F-2/T-5/E-4
Autom. Öler	-
Laufzeit	40min
CDs/DVDs	-
Karten	✓
Büroklammern	✓
Auffangvolumen (in l)	40
Geräuschpegel im Leerlauf (dB(A))	60
Maße H x B x T (mm)	696 x 425 x 351
EAN	4009729079157



* Maximale Anzahl von DIN A4 Blättern Blättern, die in einem Durchgang unter folgenden Bedingungen geschnitten werden: Neue ggfs. geölte Schneidwalzen, kalter Motor, Stromversorgung mit Nennspannung und Nennfrequenz (230V/50Hz; 120V/60Hz). Abweichungen können zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen. Je nach Papiereigenschaften und Zuführung kann die Blattleistung ebenfalls variieren.

Aktenvernichter DAHLE Deskside504P



Einfache Steuerung durch praktisches Bedienfeld