



**2**  
JAHRE  
YEARS  
GARANTIE  
WARRANTY

### ANSMANN NiMH Akku Mignon AA 2100 mAh maxE 4er Karton

- Hochwertiger NiMH Akku mit maxE Technologie – aufgrund der sehr geringen Selbstentladung steht nach einem Jahr noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung.
- Hohe Zyklenfestigkeit | Hohe Leistungsabgabe | Schnellladefähig | Erhöhte Betriebszeit in elektronischen Geräten
- Langlebig | Ohne Memory-Effekt | Umweltfreundlich | Schwermetallfrei
- Spannung: 1,2 V | 2100 mAh | System: NiMH maxE | Zellengröße: Mignon AA
- NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen.
- Durch den Einsatz von NiMH-Akkus können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten.
- Dieser Akku erreicht bis zu 1000 Ladezyklen
- Ideal geeignet für Spielzeug, Modellbau, Kamera, Fernbedienung, Taschenlampe, Uhr, Wecker und sonstige technische Geräte
- Der Akku wird vorgeladen ausgeliefert

### INFORMATIONEN

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Produktname     | NiMH Akku Mignon AA 2100 mAh maxE 4er Karton |
| Artikelnummer   | 1322-0026                                    |
| EAN-Code        | 4013674198986                                |
| Zolltarifnummer | 85075000900                                  |
| Materialgruppe  | 88                                           |
| Lieferumfang    | 4x NiMH Akku Mignon AA 2100 mAh              |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Verpackung + Produkt | 58,6 × 51,2 × 15 mm / 113 g  |
| Verpackungseinheit   | 54 Packs (295 × 200 × 75 mm) |

