



Artikelnummer: **401107**

LED-Filament Birnenform Retro LED Birne EEK A E27 (60W) 806lm 2700K

Artikelnummer:	401107
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	806 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	320 °
Spannung/Stromart:	AC
Leistungsaufnahme:	3,8 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	15000 h
Abmessungen:	60x105 mm
Sockel:	E27
Barcode:	4018412692245
Charge:	PO5752300565

Entdecken Sie die perfekte Symbiose von Nostalgie und Effizienz mit unserer MÜLLER-LICHT Retro LED-Lampe! Dieses Leuchtmittel ist die ideale Wahl, um z. B. Ihrem Wohn- oder Schlafzimmer eine gemütliche Atmosphäre zu verleihen. Tauchen Sie Ihren Raum in ein einladendes warmweißes Licht (2700 K) mit beeindruckender Helligkeit. Die Energieeffizienzklasse A kennzeichnet den besten Grad innerhalb der Bewertungsskala, sodass Sie mit dieser Lampe bis zu 93% Energie im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln einsparen können. Bringen Sie den Charme vergangener Tage in Ihr Zuhause und sparen Sie gleichzeitig bares Geld. Heben Sie Ihre Beleuchtung auf ein neues Level!

- Unsere MÜLLER-LICHT Retro LED-Lampe ist äußerst effizient, um Ihnen maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu bieten.
- Mit einem beeindruckenden Lichtstrom von 806 Lumen ersetzt die Retro LED-Lampe eine herkömmliche 60-Watt-Glühlampe.
- Das warmweiße Licht mit einer Farbtemperatur von 2700 K sorgt für ein gemütliches und einladendes Ambiente in Ihrem Zuhause.
- Unser Produkt trägt stolz das Label Energieeffizienzklasse „A“, was bedeutet, dass es nicht nur Energie spart, sondern auch zur Reduzierung Ihres ökologischen Fußabdrucks beiträgt.
- Mit bis zu 93% Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln ermöglicht Ihnen unser Produkt eine erstaunliche Energieeinsparung, ohne Kompromisse bei der Helligkeit einzugehen.

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 401107	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 60 mm
Barcode 4018412692245		Farbwertanteil X 0,463	Breite 60 mm
Verpackungseinheit	Lebensdauer Nominalwert 15000 h	Farbwertanteil Y 0,420	Höhe 105 mm
EPREL-Referenznummer 1666223	Leistungsaufnahme Nominalwert 3,8 W	Farbtemperatur 2700 K	Gewicht 33,00 g
Hersteller Müller-Licht	Nom. Stromstärke 38 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Produktdaten
Produktverpackung	Stromart AC	Abstrahl-/Halbwertswinkel 320 °	Beleuchtungstechnologie LED
Type Colorbox		Lichtfarbe warmwhite	Blendschutzschild nein
Barcode1 4018412692245		Lichtstrom Nominalwert 806 lm	Farblich abstimmbare Lichtquelle nein
Inhalt (Produkte) 1		Spezialartikel nein	Vernetzte Lichtquelle nein
Stück 1		Stroboskopeffekt 0,9	Fernbedienung enthalten nein
Abmessungen L=64 B=64 H=145 mm		Leuchtdaten	Minimale Umgebungstemperatur -20 °C
Gewicht 56 g		Enthält verbaute LED nein	Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
Gebindeverpackung			Modell (Technisch) A60
Type Tray			Sockel E27
Barcode1 4018412692252			Inverkehrbringer Müller-Licht
Stück 10			Marke Müller-Licht
Abmessungen L=337 B=141 H=132 mm			CE Kennzeichnung ja
Gewicht 663 g			
Transportverpackung			
Type Transportkarton			
Barcode1 4018412692269			
Stück 60			
Abmessungen L=445 B=346 H=290 mm			
Gewicht 4474,48 g			
Umwelteigenschaften			
Amalgamtechnik nein			