



Artikelnummer: **401110**

LED-Filament Tropfenform Retro LED Tropfen EEK A E14 (40W) 470lm 2700K

Artikelnummer:	401110
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	470 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	320 °
Spannung/Stromart:	AC
Leistungsaufnahme:	2,2 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	15000 h
Abmessungen:	45x85 mm
Sockel:	E14
Barcode:	4018412692337
Charge:	PO5752300565

Entdecken Sie die perfekte Symbiose von Nostalgie und Effizienz mit unserer MÜLLER-LICHT Retro LED-Lampe! Dieses Leuchtmittel ist die ideale Wahl, um z. B. Ihrem Wohn- oder Schlafzimmer eine gemütliche Atmosphäre zu verleihen. Tauchen Sie Ihren Raum in ein einladendes warmweißes Licht (2700 K) mit beeindruckender Helligkeit. Die Energieeffizienzklasse A kennzeichnet den besten Grad innerhalb der Bewertungsskala, sodass Sie mit dieser Lampe bis zu 93% Energie im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln einsparen können. Bringen Sie den Charme vergangener Tage in Ihr Zuhause und sparen Sie gleichzeitig bares Geld. Heben Sie Ihre Beleuchtung auf ein neues Level!

- Unsere MÜLLER-LICHT Retro LED-Lampe ist äußerst effizient, um Ihnen maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu bieten.
- Mit einem beeindruckenden Lichtstrom von 470 Lumen ersetzt die Retro LED-Lampe eine herkömmliche 40-Watt-Glühlampe.
- Das warmweiße Licht mit einer Farbtemperatur von 2700 K sorgt für ein gemütliches und einladendes Ambiente in Ihrem Zuhause.
- Unser Produkt trägt stolz das Label Energieeffizienzklasse „A“, was bedeutet, dass es nicht nur Energie spart, sondern auch zur Reduzierung Ihres ökologischen Fußabdrucks beiträgt.
- Mit bis zu 94% Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln ermöglicht Ihnen unser Produkt eine erstaunliche Energieeinsparung, ohne Kompromisse bei der Helligkeit einzugehen.

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	401110	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	45 mm
Barcode	4018412692337			Farbwertanteil X	0,463	Breite	45 mm
Verpackungseinheit		Lebensdauer Nominalwert	15000 h	Farbwertanteil Y	0,420	Höhe	85 mm
EPREL-Referenznummer	1666314	Leistungsaufnahme Nominalwert	2,2 W	Farbtemperatur	2700 K	Gewicht	14,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Nom. Stromstärke	22 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Produktverpackung		Stromart	AC	Abstrahl-/Halbwertswinkel	320 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Type	Colorbox			Lichtfarbe	warmwhite	Blendschutzschild	nein
Barcode1	4018412692337			Lichtstrom Nominalwert	470 lm	Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Inhalt (Produkte)	1			Spezialartikel	nein	Vernetzte Lichtquelle	nein
Stück	1			Stroboskopeffekt	0,9	Fernbedienung enthalten	nein
Abmessungen	L=50 B=50 H=124 mm			Leuchtendaten		Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Gewicht	31 g			Enthält verbaute LED	nein	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Gebindeverpackung						Modell (Technisch)	P45
Type	Tray					Sockel	E14
Barcode1	4018412692344					Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	10					Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=261 B=110 H=112 mm					CE Kennzeichnung	ja
Gewicht	376 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412692351						
Stück	60						
Abmessungen	L=350 B=278 H=247 mm						
Gewicht	2621,54 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						