

Artikelnummer: **401129**

LED-SMD#47;COB Spezial LED Spezial G9 540lm 2700K 575-LED-SMD/COB Spezial

Artikelnummer:	401129
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	540 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	360 °
Spannung/Stromart:	AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	4 W
Energieverbrauch:	4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	18.5x60 mm
Sockel:	G9
Barcode:	4018412694560
Charge:	P05752400092

Die MÜLLER-LICHT G9 Hochvolt-Stiftsockel sind für vielfältige Anwendungsbereiche in Ihrem Zuhause geeignet! Ob im Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Küche oder Bad – dieses Produkt passt perfekt überall hin. Genießen Sie die warme Atmosphäre, die das warmweiße Licht schafft und lassen Sie mit der besonders hohen Lichtstärke Ihre Räume erstrahlen. Mit seinem äußerst geringen Energieverbrauch und der langen Lebensdauer ist dieser Stiftsockel nicht nur eine Wohltat für Ihren Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt.

- Genießen Sie eine behagliche Beleuchtung mit warmweißem Licht (2700 K), perfekt zum Entspannen.
- Erleben Sie brillante und naturgetreue Farben.
- Setzen Sie mit diesem lichtstarken Stiftsockel strahlende Akzente.
- Sparen Sie Energie mit modernster LED-Technologie und beleuchten Sie Ihre Räume effizient.
- Profitieren Sie von einer außergewöhnlich langen Betriebsdauer und genießen Sie langanhaltende Beleuchtung ohne häufigen Austausch.

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	401129	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	18.5 mm
Barcode	4018412694560	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): D	Farbwertanteil X	0,469	Breite	18.5 mm
EPREL-Referenznummer	1960320	Gewichteter Verbrauch	4 kWh/1000h	Farbwertanteil Y	0,416	Höhe	60 mm
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	20000 h	Farbtemperatur	2700 K	Gewicht	9,00 g
Produktverpackung		Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	4 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	360 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412694560	Nom. Stromstärke	36 mA	Lichtfarbe	warmwhite	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Inhalt (Produkte)	1	Stromart	AC	Lichtstrom Nominalwert	540 lm	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Stück	1	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,96	Modell (Technisch)	LED-G9
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,92	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	44 W	Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Type	Tray			Spezialartikel	nein	Sockel	G9
Barcode1	4018412694751			Stroboskopeffekt	0,9	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	10					Marke	Müller-Licht
Transportverpackung						CE Kennzeichnung	ja
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412694768						
Stück	220						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						