

X-POWER

EXTERNER WASSERDICHTER AKKU

Beim Wandern, auf Reisen oder bei der Arbeit haben Sie immer eine Energiereserve zur Hand. Mit Ihrem X-POWER können Sie die Akkulaufzeit Ihres Smartphones mehr als verdoppeln. Dank des innovativen, auf der Rückseite integrierten X-LINK™*-Systems haftet der externe Akku im Handumdrehen magnetisch an Ihrem Telefon, so dass Sie es ohne Kabel oder Steckdosen aufladen können. Dieses Ladesystem ist kinderleicht zu bedienen und blitzschnell, so dass Sie Ihre mobile Erfahrung uneingeschränkt genießen können.

| ENERGIERESERVE 6000 MAH

Dieser externe Akku enthält eine Energiereserve von 6000 mAh, durch die sich die Akkulaufzeit Ihres Smartphones verdoppelt. An den 4 Leuchtanzeigen können Sie den Ladezustand ganz einfach ablesen.

| X-LINK™*

Mit den doppelten magnetischen, kabellosen X-LINK™*-Anschlüssen, die in die Vorder- und Rückseite des X-POWER integriert sind, können Sie Ihr Endgerät oder der X-POWER sofort und ganz einfach aufladen. Diese ist mit Zubehör aus dem X-LINK™*-Ladezubehör-Ökosystem kompatibel.

| VIELSEITIG NUTZBAR

Neben der X-LINK™*-Magnetbefestigung ist der X-POWER mit einem USB-Anschluss ausgestattet, um alle Ihre Geräte aufzuladen, einschließlich Geräten, die nicht über die X-LINK™*-Technologie verfügen*. Der X-POWER kann über den X-LINK™*-Verbinder (oben) oder den USB-Typ-C-Anschluss aufgeladen werden. Laden Sie Ihren X-POWER und Ihr Smartphone mit einer einzigen X-LINK™* Energiequelle auf.

| 2,1A SCHNELLADUNG

Die Energiereserve liefert eine Ladeleistung von 2,1A und führt eine ebenso effiziente Aufladung durch wie ein Netz-Ladegerät. Dank der X-LINK™*-Technologie verläuft die Aufladung schnell mit 98% übertragener Ladeleistung.

*Magconn-Technologie



TECHNISCHES SCHEMA



KOMPATIBILITÄT

Das Zubehör ist mit allen Mobiltelefonen, Smartphones und Tablets von CROSSCALL mit X-LINK™-Technologie kompatibel und kann über einen USB-Anschluss mit allen Smartphones oder USB-Peripheriegeräten betrieben werden.

ACHTUNG:

- Mit diesem Produkt ist es nicht möglich, Ihr Smartphone oder sonstiges Zubehör unter Wasser aufzuladen.
- Es ist nicht möglich, die beiden USB-Anschlüsse des X-POWER gleichzeitig zu benutzen.

TECHNISCHE DATEN

LADEGERÄT	
Eingangsspannung	5V/2,1A
Ausgangsspannung	5V/2,1A
USB 2.0 Ausgang	2.1 A
Kapazität	6000 mAh
Typ	Li-Ion 3,7V
Aufladung	X-LINK, USB Typ-C
PRODUKT	
Maße	108 x 70 x 20 mm
Gewicht	210 g
Falltest	2 m
Widerstandsfähig	IP67
VERPACKUNG	
Maße Verpackung	136 x 86 x 29 mm
Gewicht	287 g
LOGISTIK	
Produktreferenz	1301199999171
EAN-Code	3700764727171
Maße Karton	39,5 x 18 x 21 cm
Gewicht Karton	7,35 kg
Anzahl der Produkte/Karton	24
Maße der Palette	120 x 80 x 130 cm
Gewicht der Palette	457 kg
Anzahl Kartons/Palette	60
Anzahl der Produkte / Palette	1440
Zollnomenklatur	8507600090

ZUBEHÖR IN DER VERPACKUNG ENTHALTEN



USB-Kabel - USB-C



X-LINK™

DIE TECHNOLOGIE FÜR ZUVERLÄSSIGE BEFESTIGUNG



BEFESTIGEN

Magnetbefestigung und einfache Ausrichtung im Hoch-/ Querformat.



LADEN

Schnelles effizientes Laden. 98% übertragene Leistung.



ÜBERTRAGEN

Benutzerfreundlich. Nie wieder Kabel! Mit einem Handgriff befestigen, laden und Daten übertragen.

* MAGCONN-TECHNOLOGIE