



5VDC 4A IEC C14 Netzteil, 5.5/2.5mm

No.: 73817

Schaltnetzteil zur Verwendung mit einem IEC C13 Netzkabel

Beschreibung

- Schaltnetzteil mit IEC C14 Kaltgeräteanschluss
- 5VDC 4A Ausgang zur Stromversorgung angeschlossener Geräte
- Standard-DC-Hohlstecker für einfachen Anschluss
- Anschluss mit einem kompatiblen IEC C13 Kabel [nicht enthalten]
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Das Lindy IEC C14 Netzteil eignet sich zur Stromversorgung von Geräten, die eine Ausgangsspannung bzw. Stromstärke bis 5V 4A benötigen

Zum Anschluss an den IEC C14 Stecker des Netzteils ist ein IEC C13 Kabel mit Buchse erforderlich. Der Standard-DC-Stecker sorgt für einfachen Anschluss kompatibler Geräte.

Technische Details

Spezifikationen

- Eingangsspannung: 100...240VAC
- Eingangs-Wechselstromfrequenz: 50...60Hz
- Ausgangsspannung: 5V
- Ausgangsspannung Genauigkeit: ±5%
- Ausgangsstrom [max.]: 4A
- Ausgangsleistung: 20W
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 0.8308
- Effizienz bei geringer Last (10%): 0.7424
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.1W

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH : 50.4x85.8x32.9mm (1.98x3.38x1.3in)
- DC-Kabellänge: 1.2m [3.94ft]
- DC-Hohlsteckermaße (außen/innen): 5.5/2.5mm
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.167kg [0.37lb]
- Betriebstemperatur : 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Feuchtigkeit im Betrieb: 0 - 75% RH (Non-condensing)
- Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95% RH (Non-condensing)
- Farbe : Black

Sonstiges

- Hersteller: Powertron
- Handelsregisternummer: 91441900082613400
- Herstelleradresse: 6F, No.115, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 23556,Taiwan
- Modellnummer: PA1024-050T1A400
- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 140x40x120mm [5.51x1.57x4.72in]
- Gesamtgewicht: 0.199kg [0.44lb]
- Garantie [Jahre]: 2
- Zertifikate: EMC
- LVD
- ErP
- UL
- CCC
- RCM
- PSE
- RoHS
- REACH
- California Proposition 65

Lieferumfang

- IEC C14 Netzteil
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 73817
- EAN: 4002888738170