DIAMOND BLADES

UNIVERSAL PRO PLUS

Universelle Hochleistungs-Trennscheibe.





PRODUKTBESCHREIBUNG

- Schnelle und saubere Schnitte selbst in härtestem Stahlbeton
- Lasergeschweißte Spezialrillensegmente für reduzierte Wärmeentwicklung
- Geeignet für Trocken- und Nasschnitt
- Kühllöcher für reduzierte Vibration und optimierte Kühlung
- Geeignet für Winkelschleifer und Benzintrenner

EXTREM ROBUST – EXTREMELY ROBUST

HOHE GESCHWINDIGKEIT – HIGH SPEED

Art. 4010159-				
31527 2	115	22,23	12	1
31528 9	125	22,23	12	1
31529 6	150	22,23	12	1
31530 2	230	22,23	15	1
31531 9	300	30	15	1
31532 6	300	25,4	15	1
31533 3	350	20	15	1
31534 0	350	25,4	15	1
31535 7	400	20	15	1
31536 4	400	25,4	15	1

Produktgruppe **3870**



Trennen

Durchmesser 115–400mm





PROFESSIONAL PLUS








DIAMOND BLADES

UNIVERSAL PRO

Universaltrennscheibe für Beton und Stein.





PRODUKTBESCHREIBUNG

- Lasergeschweißte Segmente
- 10 mm Segmenthöhe für lange Lebensdauer
- Massivkern für vibrationsarmes Arbeiten

Art. 4010159-				
31382 7	115	22,23	10	1
31383 4	125	22,23	10	1
31384 1	230	22,23	10	1

Produktgruppe **3876**

PROFESSIONAL

Durchmesser 115–230mm



Trennen







UNIVERSAL CLASSIC

Einsteiger Trennscheibe für Beton und Stein.





PRODUKTBESCHREIBUNG

- Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis
- 10 mm Segmenthöhe für lange Lebensdauer
- Gute Schnittigkeit

Art. 4010159-				
31537 1	115	22,23	10	1
31538 8	125	22,23	10	1
31539 5	230	22,23	10	1

Produktgruppe **3878**

CLASSIC



Trennen

Durchmesser 115–230mm







DIAMOND BLADES

CONCRETE PRO PLUS

Aggressive, lasergeschweißte Diamanttrenn-scheibe für den professionellen Einsatz in Beton.





PRODUKTBESCHREIBUNG

- Problemlos einsetzbar in allen Arten von Beton
- Hohe Trenngeschwindigkeit
- Gute Standzeit
- 10 mm Segmenthöhe
- Lasergeschweißt - keine Kühlpausen

Art. 4010159-				
31543 2	115	22,23	10	1
31544 9	125	22,23	10	1
31545 6	150	22,23	10	1
31546 3	230	22,23	10	1

Produktgruppe **3872**

PROFESSIONAL PLUS

Trennen

Durchmesser 115–230mm








ROOFTILE PRO

Trennscheibe für Dachziegel und Naturstein.





PRODUKTBESCHREIBUNG

- Geschlossene Turbo-Trennscheibe für universellen Einsatz
- Schneidet Steinplatten, Granit, Terrazzo und Ziegel
- Für Nass- und Trockenschnitt geeignet

Art. 4010159-				
31540 1	115	22,23	7	1
31541 8	125	22,23	7	1
31542 5	230	22,23	7	1

Produktgruppe **3879**

PROFESSIONAL

Trennen

Durchmesser 115–230mm








DIAMOND BLADES

CERAMIC PRO PLUS

Premium Trennscheibe für Keramik und Fliesen.





PRODUKTBESCHREIBUNG

- Geschlossene Schnittkante für saubere, schnelle Schnitte
- bis zu 10mm Segmenthöhe für lange Lebensdauer
- Extradünne Trennscheibe für Feinsteinzeug und hartgebrannte Fliesen
- Verstärkter Flansch für ruhigen Lauf und reduziertes Geräusch
- Für Winkelschleifer

Art. 4010159-				
31520 3	115	22,23	10	1
31521 0	125	22,23	10	1
31522 7	230	22,23	7,5	1


Produktgruppe **3875**

PROFESSIONAL PLUS



Trennen

Durchmesser 115–230mm






CERAMIC PRO

Trennscheibe für Keramik und Fliesen.





PRODUKTBESCHREIBUNG

- Geschlossener Schneidrand für saubere Schnitte
- Geeignet für Winkelschleifer und Fliesenschneidtische

Art. 4010159-				
31523 4	115	22,23	5	1
31524 1	125	22,23	5	1
31525 8	180	30/25,4	5	1
31526 5	200	30/25,4	5	1

Produktgruppe **3877**

PROFESSIONAL



Trennen

Durchmesser 115–200mm





ONE FOR ALL
DIAMANTTRENNSCHEIBE

Die Alleskönner-Trennscheibe. Für alle Baumaterialien.





PRODUKTBESCHREIBUNG

- Universalscheibe zum schnellen Trennen von Beton, armiertem Beton, Ziegeln, Naturstein, Metall, Blechen, Holz, Kunststoff, Verbundmaterial u.v.m.
- Trocken einsetzbar
- Sehr hohe Standzeit
- Exzellente Schnittfreudigkeit

Art. 4010159-			
31547 0	125	22.23	1
31548 7	230	22.23	1

Produktgruppe
3873



Trennen

Durchmesser
125–230 mm





PROFESSIONAL



