



tesa® VISIOON LED-Kosmetikspiegel

Schwenkarm, selbstklebend, Metall verchromt, chromfarbener Kunststoff

Produkt Information
BNR 40613

Produktbeschreibung

Der tesa® Visioon LED-Spiegel verleiht dem Bad den letzten Touch. Dank seiner platzsparenden Form eignet er sich besonders gut für kleine Badezimmer. Verfügbar in Chrom und Schwarz. Rostfreie und kratz feste Befestigung aus verchromtem Metall.

Produktmerkmale

- Helle Beleuchtung für präzise Handgriffe: Mit dimmbaren LED-Leuchten und 5-facher Vergrößerung* Mit wiederaufladbarem Akku: 6 Stunden Akkulaufzeit nach 120-minütiger Aufladung per USB-C-Kabel* Magnetische Halterung: Der runde Spiegel kann zum Aufladen einfach vom Gelenkarm abgenommen werden* Praktisch: Der abnehmbare Spiegel kann auch in anderen Zimmern oder als Handspiegel verwendet werden* Dimmbar durch Berührung: Die Beleuchtung lässt sich per Touch über die Spiegeloberfläche regeln* Immer das passende Licht: Farbtemperatur stufenlos regelbar zwischen warmem, neutralem und kühlem Weiß* Ohne Bohrlöcher: Einfache Befestigung ohne Bohren mit der tesa Power.Kit Technologie* Sicher geklebt: Dauerhaft starker Halt dank tesa Qualitätskleber®* Nicht geeignet für Tapeten, Wandtextilien, Putz sowie Kunststoffe wie PP, PE und PTFE* Lieferumfang: LED-Kosmetikspiegel in Chrom, # 180 mm, Gelenkarm zur Befestigung, USB-C-Kabel, tesa® Power.Kit Klebelösung

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Spritzwasser geschützt nein



tesa® VISIOON LED-Kosmetikspiegel

Schwenkarm, selbstklebend, Metall verchromt, chromfarbener Kunststoff

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Akkukapazität	1200 mAh	• Gefahrstoff	ja
• Akkulaufzeit	6 hour(s)	• Helligkeit (max.)	512
• Akkutyp	Li-Ionen Akku	• Helligkeit (min.)	80
• Anwendungsbereich	Badezimmer	• Ladedauer	120 min
• Anwendungstemperatur bis	40 °C	• Leuchtmitteltyp	LED
• Application temperature from	5 °C	• Lichtfarbe	Warmweiß, Neutrales weiß, Kaltweiß
• Batterien enthalten	ja	• Lösemittelfrei	ja
• Batterien notwendig	ja	• Material	Verchromtes Metall
• Chemikalienbeständigkeit	nein	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Design series	tesa® VISIOON	• Schwenkbar	ja
• Dimmbar	ja	• Shape of wall piece	Rund
• Farb-Finish	spiegelglanz	• Stromversorgung	USB-C Kabel
• Farbtemperatur	3000K, 4000K, 6000K	• Wiederverwendbar	ja
• Form	Rund	• Wiederverwendbar mit	Adapter BK20
• Geeignete Untergründe	glasierte Fliesen, Glatte Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein		

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>