

Reolink Argus Series B430 - B

akkubetriebene, kabellose 5 MP Dualband WLAN-Überwachungskamera mit Schwenk- und Neigefunktion

EAN: 6975253984374

Die Reolink Argus Series B430 ist eine moderne, batteriebetriebene, schwenk- und neigbare Überwachungskamera mit zahlreichen Funktionen, die maximale Flexibilität und Sicherheit bietet. Diese innovative Kamera ist sowohl für den privaten als auch für den geschäftlichen Einsatz geeignet und glänzt durch ihre sehr flexiblen Einsatzmöglichkeiten.

Die Kamera bietet eine beeindruckende Auflösung von 5 MP, die es Ihnen ermöglicht, große Flächen mit nur einer Kamera zu überwachen. Dies sorgt für eine klare Bildqualität und ein reibungsloses Live-Anzeigeerlebnis. Infrarot-LEDs liefern eine hervorragende Bildqualität von Aufnahmen in der Dunkelheit. Die Argus B430 ist besonders für Außenbereiche geeignet, in denen die Beleuchtung nicht optimal ist. Eine der wichtigsten Eigenschaften der Argus B430 ist ihre Farb-Nachtsichtfunktion. Auf diese Weise werden auch im Dunkeln klare und farbenfrohe Bilder geliefert. Diese Kamera sorgt dafür, dass auch bei Nacht keine Details verpasst werden.



Mit Unterstützung für Dualband-WLAN (5 GHz / 2,4 GHz) bietet die Überwachungskamera eine schnellere und zuverlässigere Verbindung für die Echtzeitanzeige. Durch Umschalten zwischen den beiden Bändern wird die beste Netzwerkleistung in verschiedenen Umgebungen erreicht.

Die Reolink Argus B430 verfügt über fortschrittliche Funktionen zur Personen- und Fahrzeugerkennung. Dank intelligenter Technologie analysiert die Kamera die Form von Personen und Fahrzeugen und sendet bei Bedarf präzise Warnungen und reduziert auf diese Weise Fehlalarme, die durch irrelevante Bewegungen von Objekten verursacht werden. Dabei kann festgelegt werden, in welchen Bereichen Bewegungen erkannt werden sollen, und es können Zonen ausgeschlossen werden, in welchen keine Benachrichtigung erfolgen soll.

Die Überwachungskamera übermittelt Benachrichtigungen, sobald eine verdächtige Aktivität erkannt wird. In diesem Falle wird entweder eine E-Mail mit einem Schnappschuss oder eine Push-Benachrichtigung gesendet. Die Aufnahmen können lokal auf einer Micro-SD-Karte (bis zu 128 GB) gespeichert werden. Wenn der Speicherplatz nicht ausreicht, besteht die Möglichkeit, die Aufnahmen in der Reolink Cloud zu speichern.

Mit dem integrierten Mikrofon und Lautsprecher der Argus B430 ist die Kommunikation mit Personen, die sich vor der Kamera und in Echtzeit befinden, sehr komfortabel. Ob Sie Freunde begrüßen oder ungebetene Gäste warnen wollen - mit dieser Funktion treten Sie jederzeit und überall in Interaktion.

Der Betrieb der Argus B430 kann entweder mit einer Batterie (nicht entfernbar) oder mit Solarenergie erfolgen. Diese Flexibilität ermöglicht die Konfiguration der Kamera genau auf die individuellen Anforderungen der Benutzer anzupassen. Sie müssen sich nicht mehr um den Austausch des Akkus oder häufiges Aufladen kümmern. Mit dem Reolink-Solarpanel 2 (separat erhältlich) bleibt die Batterie kontinuierlich aufgeladen.

Die Kamera kann beeindruckende Zeitraffer-Videos erstellen. Besonders lange Ereignisse wie das Erblühen einer Blume, der Sonnenaufgang, Stadtszenen und sogar Bauprojekte sind zu lang, um in Echtzeit verfolgt zu werden. Mit der Zeitrafferfunktion der Argus Series B430 können Sie solche Ereignisse in Minuten oder Sekunden beobachten, aufzeichnen und teilen.

Über die kostenlose Reolink-App auf dem Smartphone oder über den Reolink-Client auf dem Computer können Sie die Live-Ansicht aufrufen und die Kamera bedienen. Die Reolink-Kamera ist auch kompatibel mit Google Assistant. Ebenso können Sie den Live-Stream über Ihren Google Nest Hub oder Chromecast-fähigen Fernseher ansehen.

Das robuste Gehäuse dieser modernen IP-Kamera ist wetterfest und eignet sich ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, unabhängig von den jeweiligen Wetterbedingungen. Befolgen Sie einfach die Installationsanweisungen für optimalen Wetterschutz.

Hauptmerkmale

- 5 MP Auflösung (2880X1616) für klare Bilder und Videos
- Nachtsicht mit Infrarot-LEDs bis zu 10 Metern
- Color Night Vision - Nachtsicht in Farbe
- Präzise Erkennung von Personen und Fahrzeugen
- Intelligenter PIR-Sensor für relevante Alarmer
- Dualband WLAN mit 2,4 GHz und 5 GHz
- Einfache und flexible Installation ohne Kabel
- Umweltfreundlich mit wiederaufladbarem Akku
- Stromversorgung über Reolink Solarpanel 2 möglich
- 2-Wege-Audio für Kommunikation und Sicherheit
- Unterstützt MicroSD-Karten bis 128 GB und Reolink Cloud
- Kompatibel mit Google Assistant
- Wetterfest (IP64) für den Einsatz bei jeder Witterung

	Modell	Argus Series B430 - B
Video und Audio	Bildsensor	1/2,7" CMOS-Sensor
	Objektiv	4 mm F1.6
	Video-Auflösung	2880 x 1616 (5 Megapixels) @15 fps
	Video-Format	H.264
	Sichtfeld	Horizontal: 90°; Vertikal: 47°; Diagonal: 110°
	Infrarot-Nachtsicht	bis zu 10 Meter (33ft) (LED: 2 Stück / 1,2 W / 850 nm)
	Nachtsicht in Farbe	Scheinwerfer: 2 Stück / 2,4 W / 6500K
	Bitrate	Mainstream: 1024-4096 Kbps (Standard: 3072 Kbps) Substream: 64-512 Kbps (Standard: 384 Kbps)
	Bildrate	10-15 FPS (Standard: 15 FPS)
	Tag/Nacht	IR-Sperrfilter, automatisch umschaltbar
	Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
PIR-Erkennung und - Warnungen	Intelligenter Alarm	PIR+KI: PIR-Erkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Haustiererkennung
	PIR-Erfassungsabstand	Einstellbar bis zu 10 m
	PIR-Erfassungswinkel	120° horizontal
	Aufnahme	Bewegungsgesteuerte Aufzeichnung
	Warnungen	Sofortige E-Mail-Warnungen und Push- Benachrichtigungen
Schwenken und Neigen	PT-Winkel (max.)	Schwenken: 355°; Neigen: 140°
WLAN	Betriebsfrequenz	2,4 GHz / 5 GHz
	WLAN-Standard	IEEE 802.11b/g/n
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK / WPA2-PSK
Netzwerk	Protokolle und Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
	Maximaler Benutzerzugang	1 Admin-Benutzer; unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams und 2 Mainstreams)
Smart Home	Sprachsteuerung	Google Assistant
Strom	Batterie	3,6 V 6000 mAh wiederaufladbare Batterie (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen und Umgebungstemperatur)
	Solarstrom	Unterstützt Aufladung mit Reolink Solarpanel
	Stromanschluss	USB Typ-C
	DC-Strom	Unterstützt Aufladung mit 5 V/2 A Netzadapter
Speicherung	Lokale Lagerung	Unterstützt bis zu 128 GB Micro-SD-Karten
	Cloud-Speicher	Unterstützt Reolink Cloud (Nur in einigen Ländern verfügbar)
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	-10 bis 55° C (14° bis 131° F)
	Witterungsbeständigkeit	IP64 Wetterfest
Größe und Gewicht	Größe	Φ 98 x 122 mm

	Gewicht	477 g
--	---------	-------

Technische Daten

Lieferumfang

- Reolink Argus Series B430 -B Überwachungskamera (schwarz)
- Antenne
- USB-Kabel
- Kamerahalterung
- Klettverschluss
- Kurzanleitung
- Montagezubehör
- Nadel zum Zurücksetzen
- Lochschablone zur Montage