

Artikeldatenblatt 1017

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1017
Artikel:	Unlimited M AT 3H black
EAN:	4255637500171
Zolltarifnummer:	94056120
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	24 m
Eingangsspannung -frequenz:	220-240V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP40
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	5,85VA
Max. Leistung DC:	1,17W
Nennleistung Leuchtmittel:	0,93W
Umgebungstemperatur:	0°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Unlimited M AT 3H black

Das Limit bestimmen Sie!

Moderne, unauffällige und ästhetische Rettungszeichenleuchte Unlimited, im Polycarbonatgehäuse in Verkehrsschwarz, RAL 9017. Dank Universalmontage, ohne weiteres Zubehör, an Wand oder Decke montierbar. Sie bestimmen (auch noch vor Ort), wo die Leuchte befestigt wird. Ohne Werkzeug einrastbares Leuchtenmodul, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Leuchtmittel (LED) in Biorhythmus aktivierender Lichtfarbe 5.700K.

Besonders homogene, normkonforme Ausleuchtung der Piktogramme durch lichttechnisch optimierte Piktogrammscheibe (500cd/m²). Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen.

Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.

Abmessungen

Breite (mm): 265

Höhe (mm): 210

Tiefe (mm): 45

Nettogewicht (kg): 0,93



Maßzeichnung | dimensional drawing

