

Artikeldatenblatt 1025

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1025
Artikel:	Unlimited L Zigbee 3H black
EAN:	4255637500256
Zolltarifnummer:	94056120
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	Zigbee
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	30 m
Eingangsspannung -frequenz:	220-240V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP40
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	8,1VA
Max. Leistung DC:	1,7W
Nennleistung Leuchtmittel:	1,05W
Umgebungstemperatur:	0°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Unlimited L Zigbee 3H black

Das Limit bestimmen Sie!

Moderne, unauffällige und ästhetische Rettungszeichenleuchte Unlimited, im Polycarbonatgehäuse in Verkehrsschwarz, RAL 9017. Dank Universalmontage, ohne weiteres Zubehör, an Wand oder Decke montierbar. Sie bestimmen (auch noch vor Ort), wo die Leuchte befestigt wird. Ohne Werkzeug einrastbares Leuchtenmodul, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Leuchtmittel (LED) in Biorhythmus aktivierender Lichtfarbe 5.700K.

Besonders homogene, normkonforme Ausleuchtung der Piktogramme durch lichttechnisch optimierte Piktogrammscheibe (500cd/m²). Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Kabellos (Funk) überwacht- und steuerbar durch quelloffenen Standard (Zigbee).

Abmessungen

Breite (mm): 330

Höhe (mm): 275

Tiefe (mm): 60

Nettogewicht (kg): 1,64



Maßzeichnung | dimensional drawing

