

Artikeldatenblatt 1040

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1040
Artikel:	Multipool AT 3H
EAN:	4255637500409
Zolltarifnummer:	94056120
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Wand (RZ) Decke (SI)
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	24 m
Eingangsspannung -frequenz:	220-240V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	8,9VA
Max. Leistung DC:	1,95W
Nennleistung Leuchtmittel:	1,65W
Umgebungstemperatur:	0°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Multipool AT 3H

Schrauben fest und los geht's!

Kombileuchte (Sicherheits- oder Rettungszeichenleuchte) aus robustem Polycarbonat (IK08) in hoher Schutzart (IP65). Wahlweise einsetzbar für die Beleuchtung von Flächen (Deckenmontage) oder die Kennzeichnung von Fluchtwegen (Wandmontage). Durch anwendungsoptimierte Haube (separates Zubehör) zur zweiseitigen Fluchtwegskennzeichnung (Deckenmontage). Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegskennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Mit montage- und anschlussfreundlichem Klappmechanismus - nie mehr Geräteteile in der Hand bei der Installation!

Leuchtmittel (LED) in der Abendsonne nachempfunder, konzentrationsfördernder Lichtfarbe 5.000K.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen.

Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.

Abmessungen

Breite (mm): 350

Höhe (mm): 110

Tiefe (mm): 75

Nettogewicht (kg): 0,95



Maßzeichnung | dimensional drawing

