



ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set

Akku-Schlagschrauber im Anwender-Set

Akku-Schlagschrauber mit Werkzeugaufnahme 1/2" Außenvierkant inklusive 3-teiligem Kraftstecknuss-Set 17 / 19 / 21 mm und Sicherungsfeder mit einem Akku (GBA 18 V 5.0 Ah AS) und einem Schnellladegerät (GAL 1880 CV AS) im Anwender-Set.

Bestellnummer: 7 115 10 62 00 0

FEIN Vorteile

- › Für extrem präzises Arbeiten: Der ASCD 18-300 W2 AS mit elektronischer Drehmomenteinstellung mit 6 Stufen verhindert das Abreißen von Schraubköpfen.
- › Sofort startklar zum Verschrauben metrischer Schrauben mit Maschine und passendem Zubehör.
- › 3-teiliges Kraftstecknuss-Set mit passender Sicherungsfeder für die Schlüsselweiten 17 mm, 19 mm und 21 mm.
- › Zukaufbarer VARIO Adapter 1/2" von Fein entwickelt passend für alle VARIO Zubehöre für einfaches und maschinelles Bohren, Senken, Gewindebohren, Nachschneiden und Reinigen von Durchgangsgewinden bis maximal M18. Macht den Schlagschrauber zusätzlich zum Gewindebohrer und erweitert damit die Arbeitsanwendung um eine ganze weitere Maschine.
- › Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- › 1/2" Vierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen.
- › Metrische Schrauben bis M18 (8.8).
- › 10 % höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben.
- › Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe.
- › Berührungsschutz an Getriebekopf.
- › Bis zu 600 Verschraubungen (M18) mit einer Akkukladung (ProCORE 4 Ah).
- › Kompakte Bauweise.
- › Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.
- › Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.
- › Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V Akkus: COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- › Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang

- | | | |
|--|----------------------------------|--|
| ✓ 1 ASCD 18-300 W2 AS (inkl. Gürtelclip, Bithalter) | ✓ 1 Akku-Pack GBA 18 V 5.0 Ah AS | ✓ 1 Schnellladegerät GAL 1880 CV AS |
| ✓ 1 3-teiliges Kraftstecknuss-Set SW 17 / 19 / 21 mm | ✓ 1 Sicherungsfeder | ✓ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136) |



Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare
Motor	bürstenlos
Leerlaufdrehzahl	0 - 1700 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 3400 min ⁻¹
max. Drehmoment	290 Nm
Drehmomentstufen	6
Werkzeugaufnahme	1/2 in Außenvierkant
max. metrische Schraube	M18 (8.8)
max. Ø Holzschraube	8 x 300 mm
Gewicht ohne Akku	1,20 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	99,2 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	107,2 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Schallpeakwert LpCpeak	121,5 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	ah 15,0 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes Ka	1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

