

MKAS 355

Metallkappsäge

Sicher, schnell und präzise sägen mit der Kappsäge für Metall.

Bestellnummer: 7 236 54 60 00 0



FEIN Vorteile

- > Bis zu 100 % funkenfrei: Kaltschnitt für sicheres Arbeiten ohne Staub.
- > Trennt schnell und präzise: maximaler Arbeitsfortschritt bei minimaler Nacharbeit.
- > Vielfältig einsetzbar: für jedes Material das passende Sägeblatt.
- > Winkeleinstellung von 0-45° für Gehrungsschnitte.
- > Schnellspannvorrichtung für Tischklemme.
- > Tiefenanschlag.
- > Späneauffangbehälter.
- > Totmannschalter.

Lieferumfang

- ✓ 1 Sägeblatt für Baustahl
- ✓ 1 Kombischlüssel: Innensechskant 6mm und Kreuzschlitz PH2
- ✓ 1 Innensechskantschlüssel 8 mm
- ✓ 1 Paar zusätzliche Kohlebürsten

Anwendung

Montage-Einsatz



Werkstatt-Einsatz



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet



Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V
Nennaufnahme	1 800 W
Leistungsabgabe	1 050 W
Leerlaufdrehzahl	1 300 min ⁻¹
Aufnahmedorn	25,4 mm
Sägeblatt Ø	355 mm
Max. Schnitttiefe eckig	120 mm
Max. Schnitttiefe eckig bei 45°	90 mm
Max. Schnitttiefe rund	100 mm
Max. Schnitttiefe rund bei 45°	90 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht	24,4 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	95,3 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	106,3 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Schallpeakwert LpCpeak	110,9 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	ah = 2,7 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes Ka	1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

