

# QUANTOOL

## 120-TLG. WERKZEUGSATZ 120-PCS. TOOL SET CONTENTS:

 **8** Gabelschlüssel, CrV Stahl  
Double ended wrenches, CrV steel  
Größe/sizes: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13,  
14x15, 16x17, 18x19, 20x 22 mm

 **8** Winkelschraubendreher für Innensechskant, CrV Stahl  
Hex key wrench, CrV steel  
Größe/sizes: 1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0-5.5-6.0 mm

 **1** Wasserpumpenzange, 250 mm  
Waterpump plier

 **1** Telefonzange, 160 mm  
Telephone pliers

 **1** Kombizange, 180 mm  
Combination pliers

 **6** Werkstatt: Schraubendreher / screwdriver  
Größe/sizes:  
• 3x75 mm, 5x100 mm, 6x100 mm  
• PH0x75 mm, PH1x100 mm, PH2x100 mm

 **2** Feinmechanik Schraubendreher  
Precision screwdriver  
Größe/sizes: PH00x75 mm, 0.4x2.5x75 mm

 **1** Schraubgriff, 6,3 mm (1/4")  
Spinner handle

### KUNDENSERVICE



+49 (0) 2191 37 14 71

MO - FR 8-17H

Auf dieses Werkzeug geben wir Ihnen eine  
Garantie von 10 Jahren ab Kaufdatum.  
Als Garantieschritt genügt der Kassenschein.  
Während der Garantiezeit garantieren wir:

- kostenlose Beseitigung eventueller Störung
- kostenlosen Ersatz aller schadhafter Teile
- kostenlosen, fachmännischen Service

### Voraussetzung zur Garantieübernahme:

Schäden, die durch Material- oder Produktionsfehler am Werkzeug  
entstanden sind, werden durch unentgeltliche Ersatzlieferung oder  
Reparatur beseitigt. Ein genereller Anspruch auf Ersatzlieferung  
besteht nicht. Senden Sie das defekte Werkzeug an:

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE GmbH  
Lempstraße 24 • 42699 Reinscheid • www.br-mannesmann.de

 **8** Steckschlüsseleinsätze 6,5 mm (1/4")  
CrV Stahl  
Sockets (1/4")

Größe/sizes: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9 mm

**11** Steckschlüsseleinsätze 10 mm (3/8")

CrV Stahl

Sockets (3/8")

Größe/sizes: 10-11-12-13-14-15-

16-17-18-19-21 mm

 **1** Bandmaß, 5m  
Tape measure 5m

 **9** Winkelschraubendreher für Innensechskant, CrV-Stahl  
Hex key wrench, CrV steel  
Größe/sizes: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm

 **1** Spannungsprüfer 100- 250 V  
Voltage tester 100- 250 V

 **1** Umschaltbare Knarre 10 mm (3/8")  
Ratchet handle, (3/8")

 **1** Steckschlüssel- Adapter  
10 mm (F) auf 6,5 mm (M)  
Socket adapter  
3/8" (F) - 1/4" (M)

 **2** Verlängerungen  
Extension bar  
Größe/sizes: 1x 75 mm, (3/8") / 1x 150 mm, (3/8")

 **1** Bitadapter  
Coupler

 **10** Bits 25-31 mm, S2- Stahl  
Bits 25-31 mm, S2- steel  
• 6  
• T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

 **1** Seitenschneider 160 mm  
Side cutter 160 mm

 **1** Zündkerzeneinsatz 10 mm (3/8"), CrV Stahl  
Spark Plug Socket 10 mm (3/8")  
Größe/sizes: 21 mm

 **1** Schlosserhammer 300 g  
Machinist's hammer 300 g

 **31** Bits 25-31 mm, S2- Stahl + 1 Verlängerung  
Bits 25-31 mm, S2- steel + 1 extension  
• PH0, 2x PH1, 2x PH2, PH3  
• P20, 2x P21, 3x P22, P23  
• 3 / 4 / 5 / 2x 6 / 7  
• 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6  
• T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30

 **1** Abbrechmesser  
Universal Knife  
**10** Ersatzklingen 9 mm  
Spare Blades 9 mm

 **1** Kabelschuh - Klemmzange  
Crimping Tool

 **1** Werkstattfeile 200 mm  
File 200 mm

**UK** Tool set, 120-pcs.

**NL** Gereedschapset, 120-dlg.

**HR** Komplet alata, 120-kom

**FR** Jeu d'outils, 120 pcs.

**ES** Juego de herramientas, 120 piezas

10 JAHRE GARANTIE



BMMW.DE

