

Rundschlinge mit Doppelmantel, 6.000 kg Tragkraft, braun, DIN EN 1492-2



BESCHREIBUNG

- verschleißfeste Rundschlinge aus Polyester mit einer Tragkraft von 6.000 kg in braun
- mit Doppelmantel für höhere Standzeiten
- hergestellt gem. DIN EN 1492-2
- erhältlich in unterschiedlichen Nutzlängen
- geringes Eigengewicht bei hohen Tragfähigkeiten
- oberflächenschonendes Anschlagmittel
- reißbeständiges Tragfähigkeitsetikett
- mit Farbcodierung, Tonnenstreifen und aufgedruckter Tragfähigkeit

AUSFÜHRUNGEN

Artikel Nr.	Nutzlänge
90422	3 m
90423	4 m
90424	5 m
90425	6 m