

Rundschlinge mit Doppelmantel, 10.000 kg Tragkraft, orange, DIN EN 1492-2



BESCHREIBUNG

- verschleißfeste Rundschlinge aus Polyester mit einer Tragkraft von 10.000 kg in orange
- mit Doppelmantel für höhere Standzeiten
- hergestellt gem. DIN EN 1492-2
- erhältlich in unterschiedlichen Nutzlängen
- geringes Eigengewicht bei hohen Tragfähigkeiten
- oberflächenschonendes Anschlagmittel
- reißbeständiges Tragfähigkeitsetikett
- mit Farbcodierung, Tonnenstreifen und aufgedruckter Tragfähigkeit

AUSFÜHRUNGEN

Artikel Nr.	Nutzlänge
90438	2 m
90440	3 m
90441	4 m
90442	5 m
90443	6 m