

Zurrgurt, zweiteilig, mit Ratsche & Spitzhaken, scheuer- & abriebfest, 2.000/4.000 kg Tragkraft, orange



BESCHREIBUNG

- scheuer- und abriebfester Zurrgurt mit einer Tragkraft von 2.000/4.000 kg in orange
- aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- hergestellt gem. DIN EN 12195-2
- Breite: 50 mm
- erhältlich in unterschiedlichen Längen
- zweiteilig mit galvanisierter Druckratsche
- reißbeständig eingenähtes Etikett
- Vorspannkraft: STF 320 daN

AUSFÜHRUNGEN

Artikel Nr.	Länge
90646	4 m
90629	6 m
90630	8 m
90631	10 m