

Zurrgurt, zweiteilig, mit Ratsche & Spitzhaken, scheuer- & abriebfest, 2.500/5.000 kg Tragkraft, orange



BESCHREIBUNG

- scheuer- und abriebfester Zurrgurt mit einer Tragkraft von 2.500/5.000 kg in orange
- aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- hergestellt gem. DIN EN 12195-2
- Breite: 50 mm
- erhältlich in unterschiedlichen Längen
- zweiteilig mit galvanisierter Druckratsche
- reißbeständig eingenähtes Etikett
- Vorspannkraft: STF 300 daN

AUSFÜHRUNGEN

Artikel Nr.	Länge
90635	6 m
90636	8 m
90637	10 m
90648	12 m