


Zurrgurt, einteilig, mit Ratsche, 400/800 kg Tragkraft, orange



BESCHREIBUNG

- scheuer- und abriebfester Zurrgurt mit einer Tragkraft von 400/800 kg in orange
- aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- hergestellt gem. DIN EN 12195-2
- Breite: 25 mm
- erhältlich in unterschiedlichen Längen
- einteilig mit galvanisierter Druckratsche
- reißbeständig eingenähtes Etikett
- Vorspannkraft: STF 112 daN

AUSFÜHRUNGEN

Artikel Nr.	Länge
90660	4 m
90661	6 m