

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION

Name oder Handelsmarke des Lieferanten (a) (b) :	Bosch			
Anschrift des Lieferanten (a) (b) :	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany			
Modellkennung (a) :	KTL15NWEB			
Art des Kühlgeräts:				
Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	Freistehend	
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Nein	
Allgemeine Produktparameter:				
Parameter	Wert		Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter) (a) (b)	Höhe	850	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	120
	Breite	560		
	Tiefe	580		
EEL	100	Energieeffizienzklasse	E ^(c)	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	39	Luftschallemissionsklasse	C ^(a)	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	139	Klimaklasse:	Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10 ^(c)	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38 ^(c)	
Winterschaltung	Nein			

Fachparameter:					
Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach 2	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach 3	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	106.0	4	-	M
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	Ja	14.0	-18	5.0	M
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	(für Vier-Sterne-Fächer) oder —	-

Für Vier-Sterne-Fächer	
Schnelleinfrierfunktion	Ja
Für Weinlagerschränke:	
Anzahl der Standardweinflaschen	-
Lichtquellenparameter ^(b) ^(d):	
Art der Lichtquelle	
Energieeffizienzklasse	
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ^(a) ^(b) :	24 Monate
Weitere Angaben (a) (b) :	
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: www.bosch-home.com/energylabel	
<p>^(a) Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p>^(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p>^(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.</p> <p>^(d) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission</p>	