

VOLTCRAFT - RELIABLE AND PRECISE. SINCE 1982.

For more than 40 years, our product range has been dynamically adapting to the constant changes in the industry. We commit to offering first-class quality to our customers while delivering an excellent cost-performance ratio. This philosophy remains the cornerstone of Voltcraft's success.

TM6084 SPANNUNGSREDUZIERER (24/12 V)

CE

Best.-Nr.: 3287425

Das Produkt verbindet ein Fahrzeug mit einer 15-poligen / 24-V/DC-Steckdose (ISO 12098) mit einem 13-poligen / 12-V/DC-Stecker (ISO 11446) an einem Anhänger.



Installation und Verkabelung müssen von einem mit den geltenden Standards und Richtlinien vertrauten Experten vorgenommen werden.

TECHNISCHE DATEN

Anwendung

Branche	Nutzfahrzeug, Landmaschinen, Personenwagen
---------	--

Zulassung

E-Mark-Zulassung	e24
------------------	-----

Einschränkungen

Einschränkungen	Nur für Glühlampen und LEDs mit einem Vorschaltgeräteadapter Das Produkt darf nicht mit mechanischen Blinkrelais verwendet werden
-----------------	--

Eingang

Typ	Stecker
Standard	ISO 12098-2004 (ABS, EBS)
Pole	15
Anschluss	Klemmhaken
Eingangsspannung	24 V/DC



Ausgang

Typ	Steckdose
Standard	ISO 11446-2004
Pole	13
Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	0,5 bis 2 A (pro Kanal)
Ausgangsleistung	max. 105 W (max. 15 W pro Kanal)
Schutzvorrichtungen	Überstromschutz (10 A); Überhitzungsschutz; Verpolungsschutz

Sonstiges

Material	Messing, PA6
Betriebstemperatur	-25 bis +75 °C
Wirkungsgrad	50 %
Abmessungen (L x B x H)	200 x 80 x 90 mm
Gewicht	440 g

INHALT

Spannungsreduzierer

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Copyright by Conrad Electronic SE.

*3287425_V1_1124_de_ds 1674089099 I1/O1 de