

i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station + Power Delivery 85 W

i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x
Display Docking Station + Power Delivery
85 W



PRODUKTBESCHREIBUNG

Ergonomische USB-C-Docking-Station aus Metall, welche bis zu 3 externe Bildschirme unterstützt. Die Station ist mit jedem Notebook kompatibel, das über einen USB-C- oder Thunderbolt -3-Port verfügt (das integrierte Kabel mit einer Länge von 60 cm ist lang genug, um alle Notebooks an einen Bildschirm bis zu einer Größe von 15" anschließen zu können). Diese Docking-Station verfügt über 4x USB-Port. Aufgrund des integrierten LAN-Ports und der Stromversorgung von bis zu 85 W zuverlässiger und schneller Anschluss ans Firmennetz. Aufgrund ihrer Ausführung kann sie auch als Notebookständer verwendet werden.

Die Docking-Station ist in zwei Varianten erhältlich:

1. ohne beigefügten USB-C-Ladeadapter (Produktcode C31FLATDOCKPDPRO)
2. mit beigefügtem Adapter mit einer Leistung von 100 W (Produktcode C31FLATPRO112W/UK)

Anmerkung: Durch das macOS-Betriebssystem wird die "Multi Stream Transport"-Technologie (MST) nicht unterstützt. Beim Anschluss ans macOS wird also auf allen angeschlossenen externen Bildschirmen dasselbe Bild angezeigt. Schließen Sie bis zu drei externe Bildschirme an

- Power Delivery: bis zu 85 W
- Folgende Ports stehen zur Verfügung: DisplayPort, HDMI und VGA
- 2x USB 3.0 und 2x USB 2.0 ermöglichen Ihnen einen einfachen Anschluss Ihrer USB-Geräte und Peripherien.
- das Gigabit Ethernet RJ-45 bietet eine zuverlässige, robuste und Hochgeschwindigkeitsinternetverbindung mit Unterstützung der Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s
- Kombibuchse für Audio und Mikrofon an der Vorderseite
- SD- und microSD-Kartenleser
- Ausführung aus Metall

- Smartphone-Ständer
- Kann auch als praktischer Notebookständer verwendet werden

PRODUKTMERKMALE

- 1x integriertes USB-C-Kabel für den Anschluss an ein Gerät (60 cm)
- Docking-Station-Technologie: [USB-C \(MST\)](#)
- Stromversorgung: 85 W
- Videoports:
 - 1x Display Port
 - 1x HDMI
 - 1x VGA
- Auflösung:
 - 1 Bildschirm – 1x Display Port oder HDMI → bis zu 4 K/30 Hz
 - 1 Bildschirm – 1x VGA → bis zu 1080 p/60 Hz
 - 2 Bildschirme – 1x (DP, HDMI, VGA) + 1x (DP, HDMI, VGA) → bis 2x 1080 p/60 Hz 1,2
 - 3 Bildschirme – 1x Display Port + 1x HDMI + 1x VGA → bis 3x 1080 p/30 Hz 1,2
 - 3 Bildschirme – 1x Display Port + 1x HDMI + 1x VGA → bis 1x 1080 p/60 Hz + 2x 720 p/60 Hz 1,2
- 1x USB-C-PD-Port (nur power delivery)
- 2x USB 3.0 Port
- 2x "USB 2.0"-Port
- 1x Ethernet GLAN RJ-45-Port
- 1x SD-Slot
- 1x microSD-Slot
- 1x 3,5-mm-Audioausgang
- Betriebssystem: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS, Google, Linux mit den neuesten Aktualisierungen
- Produktmaße: 269 x 84 x 23 mm
- Produktgewicht: 324 g
- Verpackungsmaße: 316 x 130 x 30 mm

1/ Durch das macOS-Betriebssystem wird die "Multi StreamTransport"-Technologie (MST) nicht unterstützt. Beim Anschluss ans macOS wird also auf allen angeschlossenen externen Bildschirmen dasselbe Bild angezeigt. 2/ Damit die drei externen Bildschirme funktionieren, muss das Notebook geschlossen sein.

Hardwareanforderungen:

- Gerät mit einem freien USB-C- oder Thunderbolt™-3-Port-Anschluss

Anforderungen an die "Power Delivery"-Funktion:

- Gerät mit einem freien USB-C- oder Thunderbolt™-3-Port-Anschluss mit „Power Delivery“-Unterstützung

Anforderungen an den Video-Ausgang:

- Gerät mit freiem USB-C-Port mit "DisplayPort Alternate Mode"-Unterstützung oder mit Thunderbolt™-3-Port

Betriebssystem:

- Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS, Google, Linux mit den neuesten Aktualisierungen

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
C31FLATDOCKPDPRO	i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station + Power Delivery 85 W EAN: 8595611703676
Hardware	
Anschlussart	USB-C, Thunderbolt-3
Ports	
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatische Treiberinstallation. Andere Betriebssysteme - manuelle Treiberinstallation. Firmware wird automatisch aktualisiert.
Anderes	
Farbe	grey
Material	metal
Produktabmessungen (LxBxH)	269 x 84 x 23 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	324 g
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	316 x 130 x 30 mm
Service	
Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
Lieferumfang	
Produkt	
Bedienungsanleitung	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 29.6.2020