

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station Gen2 + Power Delivery 100W

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3
Dual Display Docking Station Gen2 +
Power Delivery 100W



PRODUKTBESCHREIBUNG

Eine leistungsstarke Dockingstation für das Büro mit superschnellen USB Gen 2-Anschlüssen. Die Dockingstation unterstützt die Ausgabe an bis zu zwei externe Monitore mit einer hohen Auflösung von bis zu 4K. Die Dockingstation kann mit praktisch allen Notebooks verwendet werden, da sie den Anschluss an alle gängigen Ports unterstützt: USB 3.0, USB-C und Thunderbolt" 3/4, wobei alle gängigen aktuellen Betriebssysteme unterstützt werden. Zahlreiche USB-Anschlüsse (zwei USB-C unterstützen Gen 2-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s), eine zuverlässige und schnelle Anbindung an das Unternehmensnetzwerk dank des integrierten LAN-Ports und die Unterstützung für die Installation hinter dem Monitor machen diese Dockingstation zum idealen Begleiter für echte Profis. Natürlich unterstützt sie auch das Aufladen Ihres Laptops oder Tablets mit bis zu 100 W.

- Anschluss von 2 externen Monitoren mit Auflösungen bis zu 4K
- Power Delivery: bis zu 100 W
- 2 DisplayPort- und 2 HDMI-Anschlüsse verfügbar
- 4x USB 3.0 Gen 1 (5 Gbit/s) und 2x USB-C Gen 2 (10 Gbit/s) ermöglichen den einfachen Anschluss Ihrer USB-Geräte und Peripheriegeräte
- Gigabit Ethernet RJ-45 bietet zuverlässige, robuste und schnelle Internetverbindungen mit Unterstützung für 10/100/1000 Mbit/s
- Combo-Buchse für Audio und Mikrofon
- Kensington-Schloss bietet Schutz vor Diebstahl, insbesondere in gemeinsam genutzten Büroumgebungen oder öffentlichen Bereichen
- Der Netzschalter der Dockingstation ermöglicht maximale Stromeinsparungen
- Die Dockingstation unterstützt eine VESA-Halterung für eine intelligente vertikale Installation hinter einem VESA-fähigen Monitor
- Unterstützt Windows 10 / 11, macOS, Android 5 oder höher, Chrome OS R51 oder höher, Linux Ubuntu

Wenn die Dockingstation über einen USB 3.0-Anschluss angeschlossen ist, wird das Aufladen nicht unterstützt.

PRODUKTMERKMALE

- 1x USB-C-Anschluss für den Anschluss von USB-C- oder USB-A-Geräten (USB-C-Kabel und USB-C-auf-USB-3.0-Adapter im Lieferumfang enthalten)

- Dockingstation-Technologie: [DisplayLink](#) + [USB-C PD](#)
- Power Delivery: 100W
 - Video-Anschlüsse:
 - 2x Display Port (DP++ unterstützt)
- 2x HDMI
- Auflösung:
 - 1 Monitor - 1x DP/HMDI bis zu 4K/60Hz
 - 1 Monitor - 2x DP bis zu 5K/60Hz*
 - 2 Monitore - 1x DP/HDMI + 1x DP/HDMI → bis zu 2x 4K/60Hz
- 2x USB-C 3.2 Port Gen.2 mit Schnellladeunterstützung (BC 1.2)
- 4x USB 3.2 Gen.1 Port mit Schnellladeunterstützung (BC 1.2)
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 Anschluss (DisplayLink DL-6950)
- 1x 3,5mm Audio-Kombibuchse
- 1x Stromeingang (DC 20V/6.5A)
- ON/OFF-Schalter zum Ein- und Ausschalten der Dockingstation
- LED-Anzeige
- Unterstützung für Kensington-Schloss
- USB-C auf USB-C/USB-A Kabel (100 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 und höher, Chrome OS R51 und höher
- Einfache Treiberinstallation ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(externer Link\)](#))
- Produktabmessungen: 224 x 88 x 27 mm
- Produktgewicht: 330 g
- Abmessungen der Verpackung: 250 x 250 x 50 mm

* 5K-Auflösung unterstützt nur Windows

Hardware-Anforderungen:

- Geräte mit einem freien USB-A-, USB-C- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss

Anforderungen für die Power Delivery-Funktion:

- Geräte mit einem freien USB-C- oder Thunderbolt™ 3-Anschluss mit "Power Delivery"-Unterstützung

Betriebssysteme:

- Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 und höher, Chrome OS R51 und höher

Wenn die Dockingstation über USB 3.0 angeschlossen ist, wird das Laden von Laptops und Tablets nicht unterstützt

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
CADUA4KDOCKPDL2	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station Gen2 + Power Delivery 100W EAN: 8595611705861
CADUA4KDOCKPDL2UK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station Gen2 + Power Delivery 100W EAN: 8595611705878
Hardware	
Anschlussart	USB-C, USB-3.0
Ports	

Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows 10/11 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later
Anderes	
Farbe	black
Material	ABS
Produktabmessungen (LxBxH)	224 x 88 x 27 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	330 g
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	250 x 250 x 50 mm
Service	
Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
Lieferumfang	
Produkt	
USB-C Anschlusskabel und USB-C auf USB 3.0 Adapter (100cm)	
Netzteil (DC-Kabel 120cm, Netzkabel 150cm)	
Handbuch	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 25.5.2023