



LEDVANCE

PRODUKTDATENBLATT FLASHLIGHT CAMPING

CAMPING LIGHT | Mobile Leuchten für den Aussenbereich



Produkteigenschaften

– Schutzart: IP20

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	1,50 W
Einschaltstrom	390 mA
Einschaltstromdauer T _{h50}	0,5 s
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	100 lm
Lichtausbeute	67 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	70

Maße & Gewicht

Länge	86,00 mm
Breite	56,00 mm
Höhe	75,00 mm
Produktgewicht	154,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Orange
Gehäusefarbe	Orange
Gehäusematerial	ABS I TPR (Thermoplastic rubber)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	USB Type-C
Dimmbar	Nein
Justierbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Battery size [GMS]	18650
Batterieladedauer	4 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB C Kabel

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854175527	Faltschachtel 1	92 mm x 62 mm x 85 mm	176.00 g	0.48 dm³
4099854175534	Versandschachtel 48	387 mm x 283 mm x 335 mm	9096.00 g	36.69 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.