

PRODUKTDATENBLATT

FLASHLIGHT COB HEAD LIGHT

COB HEAD LIGHT | Mobile Leuchten für den Aussenbereich



Produkteigenschaften

- Schutzart: IP20

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	3,00 W
Einschaltstrom	900 mA
Einschaltstromdauer T _{h50}	0,5 s
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80

Maße & Gewicht

Länge	190,00 mm
Breite	160,00 mm
Höhe	36,00 mm
Produktgewicht	100,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Orange
Gehäusefarbe	Orange
Gehäusematerial	ABS I TPR (Thermoplastic rubber)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	USB Type-C
Dimmbar	Nein
Justierbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Battery size [GMS]	Others
Batterieladedauer	4 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB C Kabel

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854175886	Faltschachtel 1	95 mm x 85 mm x 65 mm	119.00 g	0.52 dm³
4099854175893	Versandschachtel 100	357 mm x 340 mm x 500 mm	12766.00 g	60.69 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.