

PRODUKTDATENBLATT

FLASHLIGHT HEADLAMP RECHARGE MULTI-USE

FLASHLIGHT HEADLAMP RECHARGE MULTI-USE | Mobile Leuchten für den Aussenbereich



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	1,30 W
Einschaltstrom	350 mA
Einschaltstromdauer T _{h50}	0,5 s
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	80 lm
Lichtausbeute	62 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80

Maße & Gewicht

Länge	75,00 mm
Breite	30,00 mm
Höhe	29,00 mm
Produktgewicht	45,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Orange
Gehäusefarbe	Orange
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	USB Type-C
Dimmbar	Nein
Justierbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Battery size [GMS]	Others
Batterieladedauer	2 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB C Kabel

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854175701	Blister 1	150 mm x 110 mm x 30 mm	54.00 g	0.50 dm³
4099854175718	Versandschachtel 60	325 mm x 265 mm x 370 mm	3819.00 g	31.87 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.