



# PRODUKTDATENBLATT

## FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY

FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY | Mobile Leuchten für den Außenbereich



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	1,60 W
Einschaltstrom	380 mA
Einschaltstromdauer $T_{h50}$	0,5 s
Betriebsart	Batterie

### Photometrische Daten

Lichtstrom	80 lm
Lichtausbeute	50 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80

### Maße & Gewicht

Länge	60,00 mm
Breite	30,00 mm
Höhe	44,00 mm
Produktgewicht	46,00 g

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Orange
Gehäusefarbe	Orange
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Dimmbar	Nein
Justierbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
-------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

## VERPACKUNGSDATEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854175725	Blister 1	140 mm x 110 mm x 31 mm	55.00 g	0.48 dm <sup>3</sup>
4099854175732	Versandschachtel 60	305 mm x 260 mm x 340 mm	3822.00 g	26.96 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.