



## ENERGY ULTRA D - LR20

Alkaline Batterie

### Technische Informationen

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Batterietyp:        | Alkaline Manganese (Quecksilberfrei)    |
| Batteriegröße:      | IEC: LR20, ANSI: D                      |
| Nennspannung:       | 1.5V                                    |
| Nominale Kapazität: | 12000 mAh                               |
| Referenzstandard:   | 2006/66/EC, IEC60086-1-2,<br>IEC60086-5 |
| Haltbarkeit:        | 5 Jahre                                 |
| Gewicht:            | 147 g                                   |
| Durchmesser & Höhe: | 33 mm, 60 mm                            |

### Kennzeichnung auf der Batterie

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ:          | D, LR20, Mono; Alkaline                                                  |
| Marke:        | Intenso Energy Ultra                                                     |
| Nennspannung: | 1.5V                                                                     |
| Polarität:    | + oder -                                                                 |
| Warnung:      | Polarität beachten. Nur sachgerecht verwenden.<br>Nicht wieder aufladen. |

### Artikeldaten

| Menge       | Artikelnummer | EAN           | VPE      |
|-------------|---------------|---------------|----------|
| 2er Blister | 7501442       | 4034303027231 | 10 Stück |

### 2er Blister:

