



ENERGY ECO AAA - HR03 - 850 mAh

Wiederaufladbare NiMH-Batterie

Technische Informationen

Batterietyp:	Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriegröße:	IEC: HR03, ANSI: AAA
Chemische Zusammensetzung:	Nickel-Metallhydrid
Nennspannung:	1.2V
Nominale Kapazität:	850 mAh
Referenzstandard:	2006/66/EC, IEC 61951-2
Ladezyklen:	Bis zu 1000
Gewicht:	12,7 g
Durchmesser:	10,5 mm
Höhe:	44,5 mm

Kennzeichnung auf der Batterie

Typ:	AAA, Micro, HR03, 850 mAh, NiMH
Marke:	Intenso Energy Eco
Nennspannung:	1.2V
Polarität:	+ oder -
Warnung:	Polarität beachten. Nur sachgerecht verwenden. Wiederaufladbar.

Artikeldaten

Menge	Artikelnummer	EAN	VPE
4er Blister	7505114	4034303029075	5 Stück

4er Blister:

