



ENERGY ECO AA - HR6 - 2600 mAh

Wiederaufladbare NiMH-Batterie

Technische Informationen

Batterietyp:	Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriegröße:	IEC: HR6, ANSI: AA
Chemische Zusammensetzung:	Nickel-Metallhydrid
Nennspannung:	1.2V
Nominale Kapazität:	2600 mAh
Referenzstandard:	2006/66/EC, IEC 61951-2
Ladezyklen:	Bis zu 1000
Gewicht:	28,9 g
Durchmesser:	14,5 mm
Höhe:	50,5 mm

Kennzeichnung auf der Batterie

Typ:	AA, Mignon, HR6, 2600 mAh, NIMH
Marke:	Intenso Energy Eco
Nennspannung:	1.2V
Polarität:	+ oder -
Warnung:	Polarität beachten. Nur sachgerecht verwenden. Wiederaufladbar.

Artikeldaten

Menge	Artikelnummer	EAN	VPE
4er Blister	7505624	4034303029167	5 Stück

4er Blister:

