



ENERGY ULTRA CR2025

Lithium Knopfzelle

Technische Informationen

Batterietyp:	Lithium Knopfzelle (frei von Quecksilber, Cadmium & Blei)
Batteriegröße:	CR2025
Chemische Zusammensetzung:	Lithium / Manganese Dioxide (Li/MnO ₂)
Nennspannung:	3V
Nominale Kapazität:	160 mAh
Referenzstandard:	2006/66/EC, IEC60086-1-2, IEC60086-4
Haltbarkeit:	5 Jahre
Gewicht:	2,4 g
Durchmesser:	19,7 -20 mm
Höhe:	2,2 - 2,5 mm

Kennzeichnung auf der Batterie

Typ:	CR2025, Lithium
Marke:	Intenso Energy Ultra
Nennspannung:	3V
Polarität:	+

Artikeldaten

Menge	Artikelnummer	EAN	VPE
2er Blister	7502422	4034303027927	10 Stück
6er Blister	7502426	4034303027958	
10er Blister	7502420	4034303028566	

2er Blister:



6er Blister:



10er Blister:

