



ENERGY ULTRA CR2032

Lithium Knopfzelle

Technische Informationen

Batterietyp:	Lithium Knopfzelle (frei von Quecksilber, Cadmium & Blei)
Batteriegröße:	CR2032
Chemische Zusammensetzung:	Lithium / Manganese Dioxide (Li/MnO ₂)
Nennspannung:	3V
Nominale Kapazität:	220 mAh
Referenzstandard:	2006/66/EC, IEC60086-1-2, IEC60086-4
Haltbarkeit:	5 Jahre
Gewicht:	2,9 g
Durchmesser:	19,7 -20 mm
Höhe:	2,9 - 3,2 mm

Kennzeichnung auf der Batterie

Typ:	CR2032, Lithium
Marke:	Intenso Energy Ultra
Nennspannung:	3V
Polarität:	+

Artikeldaten

Menge	Artikelnummer	EAN	VPE
6er Blister	7502436	4034303027897	10 Stück
10er Blister	7502430	4034303028535	

6er Blister:



10er Blister:

