



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Antenne

Zusatzmerkmale

Kommunikationsprotokoll	Zigbee 3.0
Physikalische Schnittstelle	0 x
Kabellänge	3 m
Antennenverstärkung	9 dBi
Integrierte Schnittstellen	1 Antenne
Montagehalterung	Magnetband
Höhe	120 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Betriebshöhe	<= 2.000 m
Relative Luftfeuchtigkeit	0...93 %
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,8 cm
VPE 1 Breite	13,4 cm
VPE 1 Länge	18 cm
VPE 1 Gewicht	221 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3,977 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------