



Notruf-Armband

ANRUFEN/ANNEHMEN

- ➔ Hörgerätekompatibel
- ➔ Telefonbuch: 500 Einträge
- ➔ Drei Direktwahltasten mit Foto
- ➔ Empfangslautstärke bis zu **40dB**
- ➔ Tonhöhe einstellbar
- ➔ Bei eingehendem Anruf: Blitzlicht (LED) + Symbol + Nachricht im Display
- ➔ Freisprecheinrichtung mit LED-Anzeige
- ➔ Verstärkertaste mit LED-Anzeige
- ➔ Stummtaste
- ➔ 200 Nachrichten auf dem Telefon, 30 Nachricht auf der SIM Karte.

LCD BILDSCHIRM

- ➔ Weiße Hintergrundbeleuchtung
- ➔ Großer Bildschirm: 128x64mm – vier Zeilen (dot matrix)
- ➔ 12 wählbare Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Arabisch, Russisch, Hebräisch, Tschechisch, Polnisch.
- ➔ Navigationsmenü
- ➔ Einstellung der Einschaltdauer der Hintergrundbeleuchtung
- ➔ Uhrzeitanzeige (12h/24 h)
- ➔ Anzeige der Gesprächsdauer
- ➔ Anrufliste: 80 Anrufe (Uhrzeit + Datum)
- ➔ Nachricht + Symbol + LED „neue Nachricht“

KLINGELTON

- ➔ Lautstärke auf neun Stufen einstellbar (bis zu **90dB**)
- ➔ Zehn Klingeltöne
- ➔ Visuelle Klingeltonanzeige

SPRACHANSAGE

- ➔ Ansage der gedrückten Zifferntaste

ANRUFRERKENNEUNG

- ➔ Sprachansage der Nummer
- ➔ Permanenter Speicher der letzten 80 eingegangenen Anrufe (Datum und Uhrzeit)

NOTRUF-ARM BAND

- ➔ Wasserdichtes Notrufarmband (IP66) 433 MHz: Ein-Tasten-Steuerung mit LED-Anzeige
- ➔ Bis zu 5 Notrufnummern speicherbar
- ➔ Anrufannahme im Freisprechmodus aus der Ferne und Auflegen möglich
- ➔ Notrufansage individualisierbar

TECHNISCHE ANGABEN

- ➔ 4G, 3G, 2G :
4G (LTE-FDD:(B1)/(B2)/(B3)/(B7)/(B8)/B20/B28AB
3G - CDMA : 2100/1900/900/850
2G - 850/900/1800/1900
- ➔ Bluetooth 5.0
- ➔ ROM/RAM : 128MB/48MB
- ➔ Steckplatz für NANO SIM-Karte
- ➔ Audioein- und -ausgang 3,5 mm
- ➔ Wandmontage möglich (Halterung enthalten)
- ➔ Maße: 19,5 x 18 x 7 cm
- ➔ Funktioniert mit Batterie (bei Stromausfall)
 - Im Standby-Modus (nicht im Gespräch): Ca. 56 Std.
 - Im Gespräch (Lautsprechermodus): Ca. 3 Std. 40 Min.
 - Im Gespräch (Boostfunktion Hörer aktiv = max. Lautstärke): Ca. 4 Std. 30 Min.

OPTIONALES ZUBHÖR

- ➔ Zusatzhörer (CLA 1)

LIEFERUMFANG

- ➔ 1 x USB Typ C Kabel mit Netzteil (5V/1A)
- ➔ 1x wiederaufladbare Batterie 900mAh, 3,3Wh
- ➔ 1 x Notruf-Armband (wasserfest) mit Umhängeband
- ➔ 1 x Batterie CR2025 (im Notruf-Armband)
- ➔ 1 x Halterung zur Wandmontage