



DARK BASE 701

MAXIMUM AIRFLOW AND USABILITY

ANWENDUNGSBEREICHE

Konfigurationen, die einen maximalen Luftstrom erfordern
High-End Gaming- und Multimediasysteme
Designorientierte Konfigurationen mit bulliger Optik
Lösungen, die ein invertiertes Layout erfordern

HIGHLIGHTS

Maximaler Airflow mit Full-Mesh-Design
3 vorinstallierte Silent Wings 4 140mm PWM high-speed Lüfter und integrierte Lüftersteuerung
Außergewöhnlich intuitive und clever integrierte Funktionen
ARGB-Beleuchtung mit Controller

Maximaler Airflow und Benutzerfreundlichkeit

Dark Base 701 macht keine Kompromisse bei der Leistung und ist für eine einfache Handhabung mit hervorragender Benutzerfreundlichkeit konzipiert.

Highlights

- Full-Mesh-Design für hohen Luftstrom und Leistung
- 3 vorinstallierte Silent Wings 4 140mm PWM high-speed Lüfter bieten maximale Leistung
- Lüftersteuerung mit PWM- Sync-Option mit dem Mainboard
- PWM- und ARGB-Hub für bis zu 8 PWM-Lüfter und 2 ARGB-Komponenten
- ARGB-Beleuchtung mit integriertem ARGB-Controller für einen atemberaubenden Look
- Außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit mit intuitiven Funktionen wie abnehmbaren Lüfter- und Radiatorhalterungen unter dem Deckel und in der Front
- Das entkoppelte Mainboard-Tray kann invertiert installiert werden
- Einfache und werkzeuglose Installation von HDDs und SSDs
- Kabelführungskanäle für ein professionelles Kabelmanagement und einen aufgeräumten Innenraum
- Seitenfenster aus Temperedglas für einen beeindruckenden Blick auf alle Komponenten
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

DARK BASE 701

MAXIMUM AIRFLOW AND USABILITY

Technische Daten	
Mainboard-Kompatibilität	E-ATX (30,5 x 27,5cm), ATX, M-ATX, Mini-ITX
Gehäusotyp	Midi-Tower
Formfaktor PSU	PS2 ATX (nicht enthalten)
Abmessungen (L x B x H in mm)	565 x 249 x 523
Material	Stahl (SGCC), ABS-Kunststoff
Gewicht (kg)	12,8 (netto) / 15,5 (brutto)
I/O port	1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2, HD Audio (mic + audio), fan controller (3-step), ARGB controller
PCI Steckplätze	7 + 3
Laufwerkkapazität	Bis zu 5x 2.5" (3 enthalten) Bis zu 3x 3.5" (2 enthalten)
Vorinstallierte Lüfter (mm) / (U/min)	Front: 1x Silent Wings 4 140 / 1900 Deckel: 1x Silent Wings 4 140 / 1900 Rückseite: 1x Silent Wings 4 140 / 1900
Maximale Lüfterinstallation (mm)	Front: 3x 140 / 120 Deckel: 3x 140 / 120 Boden: 1x 140 / 120 Rückseite: 1x 140 / 120
Optionale Radiatoren (mm)	Front: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 Deckel: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 Rückseite: 120
Maximale Abmessungen (mm)	CPU-Kühler: bis zu 185 PSU: bis zu 250 GPU: bis zu 430
ARGB Anschluss	3-pin

Logistische Daten		
Dark Base 701	Art.-Nr.	EAN Code
Black	BGW58	4260052190654
White	BGW59	4260052190661

Zertifizierungen	
    	

UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd.8, Northumberland Av. London WC2N 5BY

Kontakt
be quiet! Hauptsitz Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Deutschland Service-Hotline: +49 40 7367 686 44 E-Mail: service@bequiet.com Besuche den Servicebereich auf bequiet.com für Informationen zu deinem regionalen Servicekontakt.