

Technische Spezifikationen von **DOMO** **Gefrierschrank - D - 33 L - weiß**

Länge	47,00 CM
Breite	44,00 CM
Höhe	51,30 CM
Öko-Schecks	Ja
Kabellänge (cm)	105
Gesamtvolumen (L)	33
Mitgeliefertes Zubehör	Eiswürfelform
Leistung (W)	100
Jährlicher Verbrauch (kWh)	118
Klimaklasse	N (normal: 16 - 32 °C), ST (subtropisch: 16 - 38 °C)
Energieklasse	D
Geräuschpegel (dB)	40
Auftautyp	Keine Anti-Frostbildungstechnologie
Drehrichtung der Tür	Rechts
Einstellbare Drehrichtung	Ja