



PROFESSIONAL

3 JAHRE HERSTELLER
GARANTIE
MANUFACTURER
GUARANTEE



Artikelnummer
EAN

1173750007
4007123691913

BESCHREIBUNG

- LED Arbeitslampe mit SMD LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Leuchtenkopf um 180° klappbar.
- Mit drei verschiedenen Schaltstufen (100 %-50 %-25 %).
- Zusätzlich Magnet auf der Rückseite und am Boden für den flexiblen Einsatz.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Wechselbarer Standard 18650 Li-Ion-Akku 3,7 V/2,5 Ah mit Ladeanzeige.
- Aufladen per Wireless Ladepad (Art.-Nr. 1173780001 - separat erhältlich) oder über den integrierten USB C-Anschluss.
- Inklusive USB C Ladekabel.

Professional Akku LED Taschenlampe TL 1000 ACW, 1000 lm, IP54

Ideal für die Ausleuchtung verschiedener Umgebungen.



Artikelnummer 1173750007
EAN 4007123691913

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	1000 lm	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Akku-Kapazität	2,5 Ah	Schlagfestigkeit	IK08
Akku-Spannung	3,7 V	Schutzklasse	III
Leuchtdauer max.	12 h	Schutzart (IP)	IP54
Akku-Ladezeit ca.	3,5 h	Farbe	grau/schwarz
Batterie Bauart	18650		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,42 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,3 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	5 cm x 8,7 cm x 28,2 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	4,7 cm x 4,7 cm x 20,5 cm		

LIEFERUMFANG

Professional Akku LED Taschenlampe TL 1000 ACW, 60cm USB C Ladekabel