



Artikelnummer

1177370010

EAN

4007123691258

## BESCHREIBUNG

- 12 superhelle SMD-LEDs vorne.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Stufenlose Dimm-Funktion 0 bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer.
- Ladedauer ca. 3 Stunden.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Knick- und drehbarer Leuchtenkopf, auf Taschenformat einklappbar.
- 2 Magnete hinten, einer im Haltefuß und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz.
- Akku Li-Ion 3,7 V/2,0 Ah und Ladeanzeige.
- USB C Ladeschnittstelle, inklusive USB C Ladekabel.

## TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	400 lm	Akku-Ladezeit ca.	3 h
Gesamtlichtstrom Nebenquelle	70 lm	Anzahl der Batterien	1
Leistungsaufnahme	3,3 W	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Farbtemperatur	6000 K	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Fassung	Sonstige
Lebensdauer	25000 h	Schlagfestigkeit	IK07
Akku-Kapazität	2 Ah	Schutzklasse	III
Akku-Spannung	3,7 V	Schutzart (IP)	IP20
Leuchtdauer max.	80 h	Farbe	schwarz/grau

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,36 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,22 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	8,7 cm x 6,2 cm x 27,8 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	3,4 cm x 4,4 cm x 30 cm		

## LIEFERUMFANG

Akku LED Handleuchte SANSA 401 A, 60cm USB C Ladekabel